


BANC INOX RANGE CHAUSSURES

**Banc
range chaussures**

**Très robuste,
construction tout inox
304L**

**Pratique & idéal pour
une bonne organisation
dans les vestiaires**



- ▶ Banc inox avec assise en polyéthylène blanc ép.30 mm, ou banc et assise tout inox.
- ▶ Comporte 8 ou 12 casiers 300 x 300 x Hauteur 154 mm, de chaque côté du banc avec séparation propre/sale.
- ▶ Face avant pour chaussures de ville, face arrière pour chaussures de travail.

Fréquemment utilisé en guise de séparation pour sas d'entrée en salle de production

Réf.	Désignation	Dimensions (mm)		
		Long	Larg.	Haut.
MM46 700	BANC RANGE CHAUSSURES 8 CASIERS <u>dessus inox</u>	1300	600	500
MM46 701	BANC RANGE CHAUSSURES 8 CASIERS <u>dessus polyéthylène</u>	1300	600	500
MM46 702	BANC RANGE CHAUSSURES 12 CASIERS <u>dessus inox</u>	1900	600	500
MM59 546	BANC RANGE CHAUSSURES 12 CASIERS <u>dessus polyéthylène</u>	1900	600	500
MM46 703	BANC RANGE CHAUSSURES 6 CASIERS <u>dessus inox</u>	1000	600	500
MM46 704	BANC RANGE CHAUSSURES 6 CASIERS <u>dessus polyéthylène</u>	1000	600	500
MM46 705	BANC RANGE CHAUSSURES 10 CASIERS <u>dessus inox</u>	1600	600	500
MM46 706	BANC RANGE CHAUSSURES 10 CASIERS <u>dessus polyéthylène</u>	1600	600	500
MM46 707	BANC RANGE CHAUSSURES 14 CASIERS <u>dessus inox</u>	2200	600	500
MM46 708	BANC RANGE CHAUSSURES 14 CASIERS <u>dessus polyéthylène</u>	2200	600	500
MM46 709	BANC RANGE CHAUSSURES 16 CASIERS <u>dessus inox</u>	2500	600	500
MM46 710	BANC RANGE CHAUSSURES 16 CASIERS <u>dessus polyéthylène</u>	2500	600	500