

PETITES CENTRIFUGEUSES

# CENTRIFUGEUSE MANUELLE

## PEUT ÊTRE UTILISÉE PARTOUT ET SANS ÉLECTRICITÉ

Cette centrifugeuse pratique et maniable peut être fixée très facilement à n'importe quelle paillasse ou plan de travail à l'aide d'un dispositif de serrage et fonctionne sans électricité. Grâce à son mécanisme d'engrenage autolubrifiant, elle ne nécessite pratiquement aucun entretien.



## HIGHLIGHTS

- RPM max.: 3.000 min<sup>-1</sup>
- ACR max.: 1.298
- Capacité max.: 4 x 15 ml
- Fonctionne sans électricité
- Sans entretien grâce à son mécanisme d'engrenage autolubrifiant
- Fixation facile à l'aide d'un simple dispositif de serrage par vis
- 2 rotors disponibles

## DONNÉES TECHNIQUES

	CENTRIFUGEUSE MANUELLE sans rotor	Rotor libre, 4 places	Rotor libre, 4 places
Angle	-	90°	50°
Capacité max.	-	4 x 15 ml (seulement conique)	4 x 15 ml
RPM max.	-	3.000 min <sup>-1</sup>	3.000 min <sup>-1</sup>
ACR max.	-	1.298	1.077
Dimensions (LxPxH)	140 x 175 x 285 mm	-	-
Poids	env. 0,9 kg	-	-
<b>Réf.</b>	<b>1011</b>	<b>1014</b>	<b>1025</b>

## CERTIFICATIONS DES ENTREPRISES

