



HANDZENTRIFUGE
Centrifugeuse Manuelle

Hettich

ZENTRIFUGEN

HANDZENTRIFUGE



Centrifugeuse manuelle sans entretien ne nécessitant aucune alimentation électrique

Flexible et pratique, cette centrifugeuse manuelle peut être fixée facilement à n'importe quel plan de travail ou paillasse à l'aide d'un dispositif de serrage et fonctionne sans alimentation électrique. Grâce à son mécanisme autolubrifiant, elle ne nécessite pratiquement aucun entretien.

Deux rotors différents peuvent être utilisés :

le rotor **1014**, qui permet de centrifuger des tubes coniques de 15 ml (réf. 0515, non gradués ou réf. 0516, gradués) à une ACR de 1 298, et

le rotor **1025**, dans lequel de nombreux tubes de prélèvement, y compris ceux à fond rond, allant jusqu'à 15 ml peuvent être logés. La longueur des tubes ne doit pas dépasser 125 mm et le diamètre 17 mm.



représentée avec le rotor 1014
↘90°

représentée avec le rotor 1025
↘50°

ROTORS	4 places	4 places
Capacité max.	4 x 15 ml ¹⁾	4 x 15 ml
RPM max.	3.000 min ⁻¹	3.000 min ⁻¹
ACR max.	1.298	1.077
Réf.	1014	1025

¹⁾ seulement conique

HANDZENTRIFUGE	
Centrifugeuse manuelle, sans rotor	
Dimensions (h x l x p)	285 x 140 x 175 mm
Poids	env. 0,8 kg
Réf.	1011

LAB TECHNOLOGY

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Föhrenstr. 12
D - 78532 Tuttlingen
Allemagne

www.hettichlab.com
info@hettichlab.com
service@hettichlab.com

Tél. +49 (0)7461 / 705 - 0
Fax +49 (0)7461 / 705 - 11 22

Ventes nationales : -12 00
Ventes internationales : -12 01
Service clients pour l'Allemagne : -12 02
Service clients pour l'étranger : -12 03