

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BLANC
 Grammage par pli 16,50g / m²
 Nombre de plis 2
 Gaufrage DESL 40 pt
 Nombre de formats 450
 Perforation 30,00cm
 Laize 19,40cm

Surface / Feuille 582,00cm²
 Diamètre mandrin 61,30mm
 Mandrin déchirable Oui
 Diamètre extérieur 19,00cm
 Origine France
 Ecolabel 05/029

COMPOSITION

pure ouate de cellulose

NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire Oui
 Traitement WS Oui

Allongement longitudinal 11,00 %
 Résistance sens traction 450,00 N / m
 Résistance sens traction - humide 70,00 N / m
 Résistance sens travers 210,00 N / m
 Résistance sens travers - humide 35,00 N / m
 Taux de blancheur 86,00 % ± 2%
 Azurant optique NO/NON

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :
 Essuie tout haute resistance

Recommandation :
 A utiliser avec les distributeurs 01DB4501

Référence douanière : 48189090
 Nombre de formats par unité de vente : 2.700,00

Présentation :
 Issu de la technologie DESL, cet essuie-tout en bobine allie performance et autonomie

Bénéfices client :
 2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuyages standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids kg	5,19		
Longueur cm	57,00		
Largeur cm	38,00		
Hauteur cm	19,40		
Code EAN	3378921421035		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	11
UV par palette	44
Hauteur palette en m	2,28
Volume UV en m3	0,0420