

FICHE TECHNIQUE

Réf. ADMI

DESIGNATION

- Carte filtre pour test ADMI composé d'un filtre non tissé
- Matière : 90% polyester 10% cellulose
- Liant : oui
- Dimension : 57x155 mm
- Conditionnement : 500 unités

APPLICATIONS

- Détermination des particules brûlées dans les poudres de lait (selon norme ADMI)
- Détermination des sédiments dans les produits alimentaires

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur	Unité	Norme
Poids	110	g/m ²	DIN 53104
Epaisseur	0,7	mm	
Porosité	50	µm	
Perméabilité à l'air	2200	l/m ² /s	
Débit d'eau	510	l/m ² /s	
Résistance à l'élongation M.D	113	N/5 cm	
Résistance à l'élongation C.D.	77	N/5 cm	