

## Fiche technique


## Incubateur réfrigéré (ST) ST 2/2 Smart



La photo ci-dessus est pour information seulement, elle peut montrer des options supplémentaires non incluses dans l'équipement standard. L'aspect réel, en particulier la couleur et la structure du matériau peut différer de ceux présentés sur la photo.

### Avantages du contrôleur SMART:

- Écran tactile 4,3", net, en couleur
- ports LAN et USB pour le transfert des données
- programmes de temps et de température multi-segments
- alarme visuelle et sonore
- mémoire interne pour les programmes et le stockage des données
- journal des événements
- manuel d'utilisation pour téléchargement direct
- changement vite des paramètres du programme
- barre d'alarme
- fonctionnant avec des gants



Smart - preview screen

## DONNÉES TECHNIQUE

Convection d'air	forcée
Capacité de la chambre [l]	150 / 150
Capacité utile du travail [l]	122 / 122
Contrôleur	microprocesseur PID
affichage	Écran tactile couleur 4,3"

## TEMPÉRATURE

Plage de la température [°C]	+3...+40 / +70 (opcja)
Résolution température chaque ... [°C]	0,1
fluctuation de température à 37°C [°C]	0,3
variation de température à 37°C [°C]	0,5
Classe de protection	class 1.0 à DIN 12880 / class 3.3 (option)

## CHAMBRE


Type de porte	pleine / vitrée ou double (option) /1/
<b>Intérieur</b>	
B Smart	aluminium
C Smart	acier inoxydable DIN 1.4016
CS Smart	acier inoxydable DIN 1.4016
P Smart	acier inoxydable DIN 1.4301
PS Smart	acier inoxydable DIN 1.4301
<b>logement</b>	
B Smart	tôle recouvert de poudre
C Smart	tôle recouvert de poudre
CS Smart	acier inoxydable poli
P Smart	tôle recouvert de poudre
PS Smart	acier inoxydable poli

### dimensions extérieures [mm] /1/

largeur A	620
hauteur B	1720
profondeur C	650

### dimensions intérieures [mm]

largeur D	480
largeur D'	520
hauteur E	660
profondeur F	420
profondeur F'	480
profondeur G	320
hauteur H	440



étagères (standard / max)	3   4 / 3   4
Charge max par étagère [kg] /2/	10
Charge max par appareil	30 / 30
poids [kg]	109

## PARAMÈTRES ÉLÉCTRIQUES


alimentation*	230V 50-60Hz
puissance nominal [W]	500
réfrigérante	R1234ze / GWP=1
garantie	24 mois
fabricant	POL-EKO-APARATURA

Toutes les données techniques ci dessus se rapportent aux appareils standards (sans accessoire en option)

\* - autres alimentations par demande

- 1 - profondeur n'inclut pas les 50 mm pour le câble d'alimentation
- 2 - sur une surface uniformément chargée
- 3 - étagère renforcée
- 4 - version renforcée
- 5 - additionnelle porte intérieure en verre

## OPTIONS ET ACCESSOIRES



Numéro de commande: \* / C

Porte intérieure en verre



Numéro de commande: \* / A

Porte vitrée extérieure




Numéro de commande: \* / P

Étagère




Numéro de commande: \* / P INOX

Étagère en acier inoxydable



Numéro de commande: \* / PP

Étagère perforée



Numéro de commande: \* / PW

Étagère renforcée




Numéro de commande: KUW GN \* / \*

Plateau en acier inoxydable



Numéro de commande: ST / CHL / SWP ALU

Plateau en aluminium avec système coulissant revêtu de poudre



Numéro de commande: ST / CHL / SWP INOX

Plateau en acier inoxydable avec système coulissant revêtu de poudre



Numéro de commande: ST / CHL / SWPN INOX

Plateau en acier inoxydable avec système coulissant en acier inoxydable



Numéro de commande: ORG-FARM

Organisateur pharmaceutique




Numéro de commande: \* PLUS

Fonction de dégivrage automatique




Numéro de commande: ST / 70

Plage de température étendue jusqu'à 70 ° C




Numéro de commande: \* / FOT

Système de photo périodique



Numéro de commande: GNZ

Connecteur interne



Numéro de commande: OCZ / N

Port d'accès pour capteur externe



Numéro de commande: LabDesk

Logiciel LabDesk



Numéro de commande: IQ / OQ / PQ

Certification IQ, OQ, PQ



Numéro de commande: \* / 3.3

Classe de protection température 3.3 selon DIN 12880



Numéro de commande: BPP 12

Opérations d'affichage gardé par batterie de secours



Numéro de commande: PORT ALARM

Port d'alarme - signalisation