

FICHE TECHNIQUE

Référence	486078B
Désignation	Pack Psm airstream série e psm 1,2 m avec uv, prise et support ajustable 71-86cm



Description :

Pack 486078B : PSM 1,2 m (réf. 486002) + 1 lampe UV (réf. 486006) + 2 prises internes (réf. 486007) + support ajustable 71 - 86 cm (486230)

- ✓ Sécurité optimale : Poste conforme à la norme EN 12469, Régulation automatique et alarme de dysfonctionnement
- ✓ Ergonomie :
 - Façade avant inclinée pour une position de travail confortable
 - Repose bras inox externe sur la totalité de la partie frontale
 - Vitre frontale sans cadre coulissante sur l'ensemble de la hauteur
 - Parois latérales en verre Sécurité
 - Plan de travail inox sécable, amovible, avec une grande surface de travail
 - Ouverture de travail de 19 cm
- ✓ Performance :
 - Filtres HEPA sans séparateur, avec une efficacité dès 0,12 µm
 - Revêtement extérieur avec traitement ISOCIDE antimicrobien
 - Chambre de travail entièrement en inox 304L forte épaisseur
 - Motoventilateur à rotor externe, faible consommation d'énergie
 - Mise en marche : 3 minutes
- ✓ Entretien facile : Auge de rétention sous le plan de travail, plan de travail multi-pièces, Dispositif d'accès à la paroi interne de la vitre
- ✓ Certifiés CE - Certifiés EN / AC2-3E8; AC2-4E8 ;AC2-6E8

Unité de vente :

Pack PSM Airstream