

FICHE TECHNIQUE

Référence	491314
Désignation	Distillateur



Description :

- ✓ 240V, 50-60 Hz, monophasé
- ✓ Débit 4 litres/heure
- ✓ Economique
- ✓ Très simple d'utilisation
- ✓ Construction en verre
- ✓ Possède 2 thermostats de sécurité
- ✓ Sans substance pyrogène
- ✓ Conductivité 3 – 4 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- ✓ Température 25°C à 35°C
- ✓ Puissance consommée 3 kW
- ✓ Dimensions 500 x 150 x 450 mm

Unité de vente :

1 Distillateur