

PETITS INCUBATEURS

## — HETTCUBE 60

### MODÈLES DE PAILLASSE COMPACTS À PETITS PRIX

Les HettCubes sont réputés pour leur excellent rapport volume utile / encombrement. Nous savons que dans les laboratoires, les plus petits particulièrement, chaque mètre carré compte. Notre petit incubateur de paille compact, l'HettCube 60, est parfaitement adapté à cet usage.

Les incubateurs HettCube 60 sont proposés en deux versions : à convection naturelle et à convection forcée.



### — AVANTAGES

- Ecran tactile 4,3 pouces avec commande intuitive
- Manipulation a une seule main sans porte interne supplémentaire
- Porte avec joints magnétiques, idéal pour la fermeture
- Inversion du sens d'ouverture de porte simple
- Disponible en convection naturelle ou convection forcée
- Inclus : 2 grilles en acier inox
- Passage à gauche (Ø 30 mm)
- Contrôleur de température classe 2.0 et classe 3.1 avec alarme visuelle et sonore
- Précision de la température
- Homogénéité et stabilité de la température
- Rampes de température programmables
- Ouverture du clapet de circulation d'air réglable électroniquement

### — BÉNÉFICES

- Tout en un coup d'œil : Températures de consigne et réelle état du programme, événements, paramètres
- Nombreuses fonctions de programme : Temps, température, ventilateur et clapet de circulation d'air
- Mémoire interne pour les programmes et les données
- Journal de bord (ouvertures de porte, opérations, alarmes)
- Alarme visuelle et sonore en cas de porte ouverte
- Intérieur en acier inox de haute qualité
- Connexions LAN et USB
- Verrouillage de porte
- Porte intérieure vitrée (en option)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	<b>HettCube 60</b> à convection naturelle	<b>HettCube 60</b> à convection forcée
Plage de température	5 K au-dessus de la t° ambiante jusqu'à +65 °C	7,5 K au-dessus de la t° ambiante jusqu'à +65 °C
Dimensions extérieures L x P x H (mm)	590 x 620 x 710	590 x 620 x 710
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	400 x 360 x 390	400 x 360 x 390
Volume intérieur (litres)	56	56
Empreinte au sol (m²)	0,36	0,36
Poids (kg)	65	65
Nombre d'étagères (fournies)	2	2
Nombre max. d'étagères	5	5
Charge maximale (kg)	40	40
Stabilité de température à +37 °C	± 0,7 K	± 0,1 K
Uniformité de température à +37 °C	± 0,8 K	± 0,3 K
Alimentation électrique	220-240 V monophasé / 50-60 Hz	220-240 V monophasé / 50 Hz
<b>Réf.</b>	<b>69601-10</b>	<b>69601-20</b>
100-127 V monophasé / 50-60 Hz	69601-11	69601-21

## QUIPEMENTS DE SÉRIE

Écran tactile de 4,3 pouces :

- Tableau de bord avec affichage des températures (consigne/réelle), statut du programme, événements, paramètres, langues (DE, EN, FR, ES)
- Journal (ouvertures de porte, événements, alarmes)
- Contrôleur de température Classe 2.0 et Classe 3.1 avec alarme visuelle et sonore de température
- Mémoire interne pour programmes et les données
- Alarme sonore et visuelle en cas d'ouverture de porte

Porte verrouillable

Ports LAN et USB

Intérieur en acier inox de haute qualité

2 grilles standards

Passage de câble sur le côté gauche Ø 30 mm


Clapet électrique de circulation d'air à ouverture variable

2 sondes de température Pt100

## ACCESSOIRES

	<b>Réf.</b>
<b>Grille standard pour HettCube 60</b>   En acier inox, sur rails standard, charge max. (kg) : 25	<b>60045</b>
<b>Étagère perforée pour HettCube 60</b>   En acier inox, sur rails standard, charge max. (kg) : 25	<b>60046</b>
<b>Grille renforcée pour HettCube 60</b>   En acier inox, sur rails standard, charge max. (kg) : 50	<b>60047</b>
<b>Porte vitrée intérieure pour HettCube 60</b>	<b>60051</b>
<b>Kit d'empilage HettCube 60</b>	<b>60056</b>

— DIMENSIONS



DOMINIQUE DUTSCHER SAS