

# Sets de rampes lumineuses à LED



## Pour modèles des séries KB, KT et KBF

Les sets de rampes lumineuses à LED sont conçus pour l'éclairage intérieur d'appareils de climatisation BINDER de différentes séries et dimensions à intensités lumineuses faibles. Ils sont faciles à monter et leur position est ajustable. Les modules LED haut de gamme à lumière blanche sont résistants à l'eau et moulés dans des rails profilés en aluminium.

Les rampes lumineuses sont disponibles en trois tailles différentes comme sets de base avec matériel de fixation et appareil de commande. Un set d'extension permet de relier deux rampes lumineuses supplémentaires à l'appareil de commande. Il est composé d'un variateur pour régler l'intensité d'éclairage et d'une minuterie digitale pour piloter les horaires de mise en marche et d'arrêt.

### SET DE BASE RAMPES LUMINEUSES À LED :

- Set de base 300 Réf. 8012-1107
- Set de base 500 Réf. 8012-1108
- Set de base 900 Réf. 8012-1109

#### Contenu de la livraison :

- 2 rampes lumineuses à LED
- Matériel d'installation :
  - 4 clips de fixation en acier à ressort
  - 6 clips de fixation en plastique tesa Powerstrips®
- Appareil de commande pour jusqu'à 4 rampes lumineuses à LED



Contenu de la livraison set de base

### SET D'EXTENSION RAMPES LUMINEUSES À LED :

- Set d'extension 300 Réf. 8012-1716
- Set d'extension 500 Réf. 8012-1717
- Set d'extension 900 Réf. 8012-1718

#### Contenu de la livraison :

- 2 rampes lumineuses à LED
- Matériel d'installation :
  - 4 clips de fixation en acier à ressort
  - 6 clips de fixation en plastique



Contenu de la livraison set d'extension


EXEMPLES D'INSTALLATION



Rampe lumineuse de 50 cm, fixée avec tesa Powerstips® au plafond de l'enceinte



Rampe lumineuse de 50 cm, fixée avec des clips en plastique à la clayette-grille



Rampe lumineuse de 90 cm, fixée avec tesa Powerstips® à la paroi arrière de l'enceinte



Rampe lumineuse de 30 cm, fixée avec tesa Powerstips® à la paroi latérale de l'enceinte

ADAPTÉ AUX DIMENSIONS KB, KT ET KBF SUIVANTES

	Modèle 53	Modèle 115	Modèle 170	Modèle 240	Modèle 400	Modèle 720	Modèle 1020
Set 300 (30 cm)	.	.	.	.	.	.	.
Set 500 (50 cm)	.	.	.	.	.	.	.
Set 900 (90 cm)	.	.	.	.	.	.	.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RAMPES LUMINEUSES

Longueur :	30 cm	50 cm	90 cm
Intensité d'éclairage (distance : 12 cm) :	540 lux	670 lux	690 lux
Température de couleur :	6 500 K (cool daylight)		
Plage de température d'utilisation :	-10 à 60 °C		
Indice de protection :	IP 65		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES APPAREIL DE COMMANDE

Tension de réseau :	100-240 V
Variateur :	0-100 %
Minuterie :	Digitale, pour le programme journalier et hebdomadaire
Fixation :	Magnétique à l'enceinte