

### Désignation

- Bain à ultrasons Elmasonic Easy 40H avec chauffage sans robinet de vidange

### Référence

- 497706B

Unité de vente : 1



### Description

- Bac ultrasons avec chauffage EASY 40H – Elma
- Dimensions externes 305 x 280 x 190 mm (L x H x P)
- Alimentation 220 - 240 V
- Poids 4 kg
- Affichage Analogique
- Chauffage Oui
- Dimensions du panier 195 x 95 x 105 mm (L x H x P)
- Fonction balayage de fréquence (sweep) Non
- Fonction dégazage (degas) Non
- Fréquence Monofréquence 37 kHz
- Gamme de chauffage 25...80°C
- Puissance de chauffage 200 W
- Puissance des ultrasons 480 W
- Robinet de vidange Non
- Utilisation Laboratoire
- Volume max. de la cuve 3.9 l
- Volume recherché Petit (0,5...5 litres)

