

TECHNICAL DATASHEET

3500326 Clino® One Way Ultra PW/I

Single-Use Mop for Cleanroom

Individualization on request!



Product description

Gamma irradiated disposable mop for technical cleanrooms and sterile GMP areas.

- o High area performance of up to 25 m² due to absorbent material
- o Excellent cleaning performance due to polyester microfiber with special structure for optimal particle absorption
- o Particularly smooth and effective due to soft bristles
- o Very high quality, cleanroom suitable processing
- o Ready-to-use pre-washed, gamma irradiated
- o Ask our sales department for IPA "Tested Device" certification.

ISO	3	4	5	6	7	8	9
GMP			A/B		C	D	

Product specifications

Article name Article number	Clino® One Way Ultra PW/I 3500326
Dimensions Weight	40 x 12 cm 60 g
Working material (colour)	70% polyester (microfiber), 30% polyester (white)
Absorbent material	100% polyester (white)
Backing material (colour)	100% polyester (white)
Edge material (colour)	100% polyester (white)
Pocket System Pocket System material (colour)	Turned over bag 70% polyester (microfiber), 30% polyester (white)
Surface coverage	25 m ²
Chemical compatibility	Resistant to the usual cleaning agents and disinfectants on the market
Sterility	gamma irradiated
Shelf life	24 months post-production
Re-use	for single use in cleanrooms. Can be washed and reused in grey areas (non-cleanroom).
Storage	The general storage conditions apply: Protect from harmful influences (liquids, sun or UV light, pollution, pressure) and store at recommended temperature 5-40°C.
Packing unit Selling unit	5 Pieces 1 PU
Quantity in carton	100 Pieces
Carton size Carton weight	46 x 30 x 40 cm 6000 g
Pallet	1200 x 800 x 220 cm
Packaging note	The size of the package, as well as the quantity in the box may vary depending on the order quantity and the volume of other ordered products.
Customs tariff number	63071010
Country of origin	China
EAN-Number	4065237021132
Compatible accessories	Our sales department will be happy to advise you on suitable accessories

Compatible methods

- MopScoop
- MopFloat
- EasyMop
- Flat wringer Ringo

Cleaning area



Industry Sectors



Preparation



Diese Klassifizierung ist eine unverbindliche Empfehlung. Der Anwender muss die individuelle Eignung und Verträglichkeit für seinen individuellen Anwendungsbereich prüfen. Der Zustand des Materials ist regelmäßig zu überprüfen, beschädigte Produkte sind umgehend auszutauschen. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.