

FICHE TECHNIQUE

Référence	498618
Désignation	Agitateur Heidolph Unimax 1010



Description :

- ✓ Modèle de taille moyenne et accepte des charges de 5 kg.
- ✓ Minuterie 1-999min avec alarme sonore
- ✓ Mouvement modéré pour les échantillons sensibles, accepte plaques de culture et Erlenmeyers
- ✓ Garantie 3 ans
- ✓ Certifié CE

DONNEES TECHNIQUES

Tous les secoueurs


Encombrement	320 mm x 375 mm
Surface d'appui	258 mm x 290 mm avec plaque en caoutchouc amovible, antidérapante, avec bourrelet latéral
Poids de l'appareil	env. 8 kg
Température ambiante	0°C à 50°C pour une humidité relative de 80% Adaptée à l'utilisation dans des armoires d'absorption du gaz et de surrégénération (respectez la température ambiante autorisée)
Puissance absorbée	UNIMAX 1010 / PROMAX 1020 = 30 W DUOMAX 1030 / POLYMAX 1040 = 25 W
Tension / fréquence	230/240 V, 50/60Hz en option 115V 50/60Hz
Protection	IP 40
Entraînement	Moteur à condensateur à réglage électronique avec protection contre la surchauffe

UNIMAX 1010

Fréquence des secousses	30 - 500 tr/min
Course totale / orbite	10 mm
Type de mouvement	rotation
Capacité portante	statique 5 kg ; limitation en cas de fréquence élevée des secousses
Minuterie	Numérique 0 – 999 min / fonctionnement continu
Ecran numérique	Fréquence des secousses / minuterie



- Veuillez noter les limites de charge maximale de la table à secousses indiquées dans le diagramme ci-dessous en cas de fréquence élevée des secousses.



Unité de vente :

1 agitateur