

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--|
| Référence | 498672 |
| Désignation | Agitateur Va-et-vient Heidolph Promax 2020 |



Description :

- ✓ Le Promax 2020 accepte une charge de 10 kg
- ✓ Agitez et mélangez de grands volumes grâce à une amplitude d'agitation de 20 mm
- ✓ Réglez et ajustez la vitesse d'agitation 20 – 400 rpm, idéal pour les séparations
- ✓ Minuterie analogique 1 – 120 min avec alarme sonore, permettant un fonctionnement sans surveillance
- ✓ Garantie 3 ans
- ✓ Certifié CE

DONNEES TECHNIQUES

Tous les secoueurs


| | |
|----------------------|---|
| Encombrement | 415 x 455 mm |
| Poids de l'appareil | env. 15 kg |
| Température ambiante | 0°C à 50°C pour une humidité relative de 80% Adaptée à l'utilisation dans des armoires d'absorption du gaz et de surrégénération (respectez la température ambiante autorisée) |
| Puissance absorbée | 66 W |
| Tension / fréquence | 230/240V 50/60Hz ; modèle spécial 115V 50/60Hz |
| Protection | IP 20 |
| Entraînement | Moteur à condensateur à réglage électronique |

PROMAX 2020

| | |
|-------------------------|--|
| Fréquence des secousses | 20 – 400 tr/min |
| Course totale / orbite | 20 mm |
| Type de mouvement | réciproque |
| Capacité portante | statique 10 kg ; limitation en cas de fréquence élevée des secousses |
| Minuterie | Minuterie 0 – 120 min /fonctionnement continu |
| Surface d'appui | 390 mm x 340 mm avec plaque en caoutchouc antidérapante |



- Veuillez noter les limites de charge maximale de la table à secousses indiquées dans le diagramme ci-dessous en cas de fréquence élevée des secousses.



Unité de vente :

1 agitateur