


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	498703
<b>Désignation</b>	Agitateur Magnétique Heidolph Hei-Mix S



### Description :

- ✓ Agitation rapide et efficace avec une plage de vitesse jusqu'à 2200 tr/mn.
- ✓ Appareil peu encombrant pour mélanger de façon efficace des échantillons d'une contenance de 5 l maximum.
- ✓ Faible encombrement de 126 x 80 x 140 mm seulement et le diamètre de la plaque de paillasse est de 104mm.
- ✓ Parfait pour le titrage grâce à sa plaque de paillasse de couleur blanche.

### DONNEES TECHNIQUES

#### MR Hei-Mix S

<b>Commande d'agitation</b>	Moteur à bague de déphasage, réglé de manière électronique, avec protecteur d'élévation de température
<b>Gamme de vitesse de rotation</b>	0 – 2200 rpm
<b>Contrôle de vitesse de rotation</b>	Echelle graduée
<b>Tension d'alimentation</b>	230 V / 50 Hz avec comme alternative 115 V / 60 Hz
<b>Classe de protection</b>	II (double isolation)
<b>Puissance absorbée</b>	7 W
<b>Poids</b>	1,2 kg
<b>Dimensions (l x P x H)</b>	120 mm x 140 mm x 80 mm
<b>Conditions d'environnement admissibles</b>	0 – 50 °C pour une humidité relative de l'air de 80 %
<b>Stabilité chimique</b>	Boîtier : polyamide ; plaque de recouvrement : PVDF / fluorure de polyvinylidène

### Unité de vente :

1 agitateur