

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	498713
<b>Désignation</b>	Agitateur va-et-vient Heidolph Promax 1020



### Description :

- ✓ Le Promax 1020 est un modèle de moyenne dimension et accepte une capacité de charge de 5 kg
- ✓ Grâce à une amplitude de 32 mm le modèle Promax 1020 offre un mouvement idéal pour les entonnoirs à séparation
- ✓ Vitesse variable et ajustable sur l'écran numérique de 30 à 250 tr/mn
- ✓ Minuterie 1-999 min avec alarme sonore, permet un fonctionnement sans surveillance.
- ✓ Garantie 3 ans
- ✓ Certifié CE

### DONNEES TECHNIQUES

#### Tous les secoueurs


Encombrement	320 mm x 375 mm
Surface d'appui	258 mm x 290 mm avec plaque en caoutchouc amovible, antidérapante, avec bourrelet latéral
Poids de l'appareil	env. 8 kg
Température ambiante	0°C à 50°C pour une humidité relative de 80% Adaptée à l'utilisation dans des armoires d'absorption du gaz et de surrégénération (respectez la température ambiante autorisée)
Puissance absorbée	UNIMAX 1010 / PROMAX 1020 = 30 W DUOMAX 1030 / POLYMAX 1040 = 25 W
Tension / fréquence	230/240 V, 50/60Hz en option 115V 50/60Hz
Protection	IP 40
Entraînement	Moteur à condensateur à réglage électronique avec protection contre la surchauffe

## PROMAX 1020

Fréquence des secousses	30 – 250 tr/min
Course totale / orbite	32 mm
Type de mouvement	réciroque
Capacité portante	statique 5 kg ; limitation en cas de fréquence élevée des secousses
Minuterie	numérique 0 – 999 min / fonctionnement continu
Ecran numérique	Fréquence des secousses / minuterie



- Veuillez noter les limites de charge maximale de la table à secousses indiquées dans le diagramme ci-dessous en cas de fréquence élevée des secousses.



Unité de vente :

1 agitateur