

FICHE TECHNIQUE

Référence	498716
Désignation	Source de lumière froide KL 300 LED



Description :

- ✓ Source de lumière LED, équivalent à une lampe halogène 30 W
- ✓ Contrôle de l'intensité de la luminosité
- ✓ Diamètre de la source de lumière : 6 mm max.
- ✓ Durée de vie de la diode : 50000 h

- ✓ Sans affichage
- ✓ Système de refroidissement : convection
- ✓ Livré sans fibres conductrices
- ✓ Support pour fixation au statif en option

- ✓ Dimensions (l x L x h) : 107 x 114 x 61 mm
- ✓ Poids : environ 0,35 kg
- ✓ Basse consommation d'énergie : 5 W max.

Unité de vente :

1 unité