

FICHE TECHNIQUE

Référence	498726
Désignation	Source de lumière froide KL 1600 LED



Description :

- ✓ Source de lumière à LED, équivalent à une lampe halogène 150 W
- ✓ Contrôle de l'intensité de la luminosité.
- ✓ Diamètre de la source de lumière : 6 mm max.
- ✓ Consommation de la source de lumière : 7 x 4,9 W
- ✓ Durée de vie de la diode : 50000 h

- ✓ Sans affichage
- ✓ Système de refroidissement : ventilateur silencieux
- ✓ Livré sans fibres conductrices

- ✓ Dimensions (l x L x h) : 231 x 114 x 137 mm
- ✓ Poids : environ 2,45 kg
- ✓ Alimentation électrique : 90-264 V, 47/63 Hz

Unité de vente :

1 unité
