

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Référence</b>   | 501008          |
| <b>Désignation</b> | Fioles graduées |



### Description :

- ✓ En verre borosilicaté 3.3
- ✓ Ambrées avec graduation blanche
- ✓ Avec bouchon verre teinté ambré
- ✓ Conformes à la norme DIN EN ISO 1042
- ✓ Classe A
- ✓ Capacité : 25 ml
- ✓ Rodage : 10/19
- ✓ Hauteur : 110 mm

### Unité de vente :

2 Fioles

---