

FICHE TECHNIQUE

Référence	501009
Désignation	Fioles graduées



Description :

- ✓ En verre borosilicaté 3.3
- ✓ Ambrées avec graduation blanche
- ✓ Avec bouchon verre teinté ambré
- ✓ Conformes à la norme DIN EN ISO 1042
- ✓ Classe A
- ✓ Capacité : 50 ml
- ✓ Rodage : 12/21
- ✓ Hauteur : 140 mm
- ✓ Tolérance : ± 0.06 ml

Unité de vente :

2 Fioles
