

## Désignation

- Ensemble Distiplus (ds 450) complet avec cartouche

## Référence

- 521011

Unité de vente : 1



---

## Description

- DISTIPLUS complet avec cartouche, conductivimètre analogique, tuyauteries et fixation murale. Prêt à fonctionner, raccordement  $\frac{3}{4}$
- Déminéralisateur sans pression et à flux d'eau libre avec :
  - - conductivimètre muni d'une prise électrique 220V avec mise à la terre.
  - - filtration compacte et rigide en entrée de chaque cartouche de recharge pour éviter les fuites de résine lors du remplacement.
  - - filtration sur la tête de l'appareil pour éviter le passage de résines dans l'eau purifiée.
  - - capacité d'échange augmentée de 425 à 450 litres pour une eau de ville à 10 °TDS soit environ 300 microsecondes/cm.
- Débit maximum : 50 L/h
- Capacité d'échange à 10°TDS (équivalent à 300  $\mu$ S/cm) : 450 litres
- Qualité eau pure : 0,1 / 20 $\mu$ S/cm
- Température maximum de l'eau : 30° C.
- Alimentation électrique : 230V / 50-60 Hz, 10 VA.
- Hauteur et diamètre (avec conductivimètre) : 600 x 100 mm
- Hauteur et diamètre cartouche seule: 435 x 100 mm
- Profondeur : 115 mm
- Poids : 3 kg.
- Garantie : 1 an.

