

# Thermomètre portatif à thermocouple type K

Pour applications agroalimentaires

HI935001



Logé dans un boîtier étanche robuste afin de répondre aux exigences des environnements difficiles (humidité, eau, poussière), ce thermomètre compact permet de mesurer la température avec rapidité, simplicité et précision.

Il se caractérise par sa gamme de mesure étendue (jusqu'à 1350 °C) et un temps de réponse rapide. Il est particulièrement bien adapté aux contrôles à très hautes températures.

## Applications

Contrôle qualité de production, cuisson, cuisson sous vide, restauration et restauration collective

## Les points forts

- › Température jusqu'à 1350 °C
- › Boîtier ergonomique étanche IP65, ne craignant ni mesures sur site, ni environnements difficiles
- › Fonction CAL CHECK à l'allumage : autocontrôle de l'état de l'électronique et de l'exactitude de mesure de l'instrument
- › Indicateur de stabilité : indicateur visualisant l'avancement de la stabilisation de la mesure et garantissant à l'utilisateur une lecture sûre
- › Remplacement des piles simple et rapide
- › Connexion de la sonde au bas de l'instrument pour un meilleur maniement
- › Sonde à piquer en acier inoxydable, avec câble 1 m, pour produits semi-solides ou en décongélation
- › Excellent rapport qualité/prix



Sonde de température remplaçable



Sonde de température interchangeable à thermocouple type K

## Présentation

**HI935001** est livré avec sonde à usage général/pénétration **FC766PW**, câble 1 m et piles.

## Sonde de recharge

**FC766PW** Sonde à usage général/pénétration à thermocouple type K avec manche blanc, câble 1 m

## Accessoires

**HI710027** Étui antichoc bleu

## Spécifications

### HI935001

Gamme	-50,0 à 199,9 °C 200 à 1350 °C
Résolution	0,1 °C (jusqu'à 199,9 °C) / 1 °C (en-dehors)
Précision de l'instrument	±0,4 °C (-50,0 à 1350 °C)
Précision de la sonde	±1,6 °C (-50,0 à 900 °C)
Sonde	<b>FC766PW</b> sonde de température à usage général/pénétration, acier inoxydable, thermocouple type K, câble 1 m (fournie)
Alimentation / Durée de vie	3 piles 1,5 V AAA / Environ 3500 heures d'utilisation continue
Auto-extinction	Après 8 minutes, 60 minutes ou désactivée
Dimensions / Poids	140 x 57 x 28 mm / 178 g



Étui antichoc avec logement pour la sonde