

HI144 Enregistreur de température compact étanche

Avec support mural sécurisé, port PC USB

Robuste et compact, cet enregistreur séduit par sa discrétion, ses performances et son prix. D'une technologie élaborée, il reste toutefois très simple à utiliser. Il est livré prêt à l'emploi avec un logiciel de transfert des données Windows® intuitif. Il se programme et se pilote intégralement par PC. Livré avec un support muni d'un cadenas, il ne peut être ni dérobé ni déplacé par incivilité. L'interface PC - également fournie avec l'instrument - peut gérer un parc d'une quantité illimitée d'enregistreurs.

D'un coût attractif, il est un outil idéal pour la surveillance d'espaces de stockage et de locaux sous contrôle environnemental.

Les points forts

- + Démarrage d'enregistrement au choix : par PC, à heure fixe ou directement sur l'enregistreur
- + Intervalle de mémorisation programmable de 1 minute à 24 heures
- + Programmation et utilisation via PC
- + Capacité de mémorisation de 8000 mesures dans une mémoire non volatile
- + Mémorisation et affichage à l'écran des mesures min/max
- + Seuils d'alarme haute et basse librement programmables
- + Indicateur permanent de charge de pile
- + 3 modes de mémorisation au choix : arrêt à la mémoire pleine, arrêt à un nombre de mesures défini ou écrasement des données en cas de mémoire pleine
- + Disponible en kit de démarrage (enregistreur, interface, logiciel de transfert des données, support mural et cadenas) ou l'enregistreur seul avec support mural et cadenas
- + Gestion d'un parc de plusieurs enregistreurs possible avec une seule interface
- + Boîtier étanche IP67



HI144002 station d'accueil USB fournie avec HI144-10

Support mural

Spécifications

	HI144
Gamme	-30,0 à 70,0 °C
Résolution	0,1 °C
Exactitude	±0,4 °C (-20 à 60 °C) ; ±0,6 °C (en-dehors)
Étalonnage	Étalonné usine
Mémorisation	Jusqu'à 8000 mesures
Intervalle de mémorisation	Configuration par l'utilisateur, de 1 minute à 24 heures
Connexion PC	Via station d'accueil USB HI144002 et logiciel HI92144
Alimentation / Durée de vie	1 pile CR 2032 3 V Lithium / Environ 2 ans
Dimensions / Poids	60 x 37 x 17 mm x 29,4 g

Présentation

HI144 est livré avec support mural, cadenas et pile au lithium. La station d'accueil USB est à commander séparément.

HI144-10 est livré avec station d'accueil USB pour la programmation et le transfert des données HI144002, logiciel d'exploitation des données HI92144 (à télécharger), support mural, cadenas et pile au lithium.

Accessoires

HI144002 Station d'accueil USB pour la programmation et le transfert de données pour HI44

HI92144 Logiciel d'exploitation des données compatible Windows® à télécharger gratuitement