



Armoire de sécurité S-CLASSIC-90
Modèle S90.196.060
Jaune sécurité (RAL 1004), porte à charnières gauche avec 3 étagères, cailllebotis et bac de rétention au sol (en acier revêtement époxy), caisson de ventilation avec filtration intégrée en option
Code article 30227-002-30249



Fonction/construction :

- **construction solide et durable** – éléments de sécurité assemblés à l'extérieur du compartiment de stockage pour augmenter la protection contre la corrosion, facile à nettoyer
- **manipulation pratique** – il suffit d'un minimum d'effort pour ouvrir les portes
- **système de maintien de porte convivial et sécuritaire** (en option), retrait ou stockage pratique et sans risques des récipients
- **aucune utilisation non autorisée** – portes verrouillables avec serrure à cylindre (intégration dans un système de verrouillage possible)
- **alignement facile** – dispositifs de réglage pour compenser le plancher inégal
- **mise en marche rapide** – conduits d'air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système d'échappement technique

Équipement intérieur disponible :

- étagères (capacité de charge : 75 kg ou 150 kg)
- cailllebotis
- bacs de rétention au sol (volume 21/22,5 l ou 33,5/34 l)
- tiroir d'une capacité de charge de 25 kg
- bacs de rétention au sol et bacs étagères sans métal
- box de stockage
- conduit de bac (PE ou PP)

pour plus de détails, référez-vous à la page 64



Équipement intérieur sans métal
idéal pour le stockage des substances inflammables et dangereuses. Bacs étagères avec revêtement de surface résistant aux produits chimiques et bac démontable en PE, bac de rétention au sol en PE

Tiroirs
Capacité de stockage élevée, idéale pour le stockage des récipients de petite capacité

Caisson de ventilation avec filtration intégrée
évite le percement cauteux des cloisons et la pose de tuyauterie
pour des informations complémentaires, voir le chapitre intitulé **Extraction des matières dangereuses**
Code article 25099

Dispositifs de réglage
idéal pour compenser un plancher instable en vue d'une stabilisation de l'armoire

Étagères
étagères réglables en hauteur (par intervalles de 32 mm) avec une hauteur du solin de 30 mm

Unité d'extraction
ventilation sans risques et armoires de sécurité
dispositif enfichable, installation rapide et facile
pour des informations complémentaires, voir le chapitre intitulé **Extraction des matières dangereuses**
Code article 14218



Armoire de sécurité S-CLASSIC-90
Modèle S90.196.060.WDAS
Porte à charnières gauche gris clair (RAL 7035), avec système de maintien de porte et 4 tiroirs (en acier revêtement époxy)
Code article 30228-001-30267



Armoire de sécurité S-CLASSIC-90
Modèle S90.196.060.WDAS
Jaune sécurité pour porte à charnières gauche (RAL 1004), avec système de maintien de porte et 6 tiroirs (en acier revêtement époxy)
Code article 30228-002-30269



2 couleurs d'armoires sont disponibles sans frais supplémentaires :


Commande d'un exemplaire - comment passer correctement la commande : **30227** - **001** - **30249**

Modèle	Matériau/Couleur/Information	Code article
S90.196.060, corps sans équipement intérieur	Veillez préciser la couleur du corps et de la porte	30227
Porte à charnières gauche		
S90.196.060.WDAS, corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte	Veillez préciser la couleur du corps et de la porte	30228
Porte à charnières gauche		
S90.196.060.R, corps sans équipement intérieur	Veillez préciser la couleur du corps et de la porte	30229
Porte à charnières droite		
S90.196.060.WDASR, corps sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte	Veillez préciser la couleur du corps et de la porte	30230
Porte à charnières droite		
Couleur du corps/couleur de la porte		
Corps gris clair/portes gris clair	RAL 7035	001
Corps jaune sécurité/portes jaune sécurité	RAL 1004	002
Ensemble d'équipement intérieur (disponible avec l'armoire uniquement)		
3 étagères, 1 cailllebotis, 1 bac de rétention au sol (V=22,5 l)	en acier revêtement époxy RAL 7035	30249
4 étagères, 1 cailllebotis, 1 bac de rétention au sol (V=22,5 l)	en acier revêtement époxy RAL 7035	30250
3 étagères, 1 bac de rétention au sol (V=22,5 l)	en acier revêtement époxy RAL 7035	30252
4 étagères, 1 bac de rétention au sol (V=22,5 l)	en acier revêtement époxy RAL 7035	30253
3 bacs étagères (V=12 l), 1 cailllebotis, 1 bac de rétention (V=34 l)	en acier revêtement époxy RAL 7035	30255
3 étagères, 1 cailllebotis, 1 bac de rétention au sol (V=21 l)	acier inoxydable 1.4301	30257
4 étagères, 1 cailllebotis, 1 bac de rétention au sol (V=21 l)	acier inoxydable 1.4301	30258
3 étagères, 1 bac de rétention au sol (V=21 l)	acier inoxydable 1.4301	30260
4 étagères, 1 bac de rétention au sol (V=21 l)	acier inoxydable 1.4301	30261
3 bacs étagères (V=12 l), 1 cailllebotis, 1 bac de rétention au sol (V=33,5 l)	acier inoxydable 1.4301	30263
3 bacs étagères (V=12,5 l), 1 bac de rétention au sol (V=12,5 l)	sans métal (mélanine/PE)	30265
	sans métal (mélanine/PE)	30266
4 tiroirs (disponibles uniquement pour les armoires avec système de maintien de porte)	en acier revêtement époxy RAL 7035	30267
5 tiroirs (disponibles uniquement pour les armoires avec système de maintien de porte)	en acier revêtement époxy RAL 7035	30268
6 tiroirs (disponibles uniquement pour les armoires avec système de maintien de porte)	en acier revêtement époxy RAL 7035	30269
3 tiroirs fournis + 1 tiroir d'évacuation (disponibles uniquement pour les armoires avec système de maintien de porte)	en acier revêtement époxy RAL 7035	30270
4 tiroirs fournis + 1 tiroir d'évacuation (disponibles uniquement pour les armoires avec système de maintien de porte)	en acier revêtement époxy RAL 7035	30271
4 tiroirs (disponibles uniquement pour les armoires avec système de maintien de porte)	acier inoxydable 1.4301	30272
5 tiroirs (disponibles uniquement pour les armoires avec système de maintien de porte)	acier inoxydable 1.4301	30273
6 tiroirs (disponibles uniquement pour les armoires avec système de maintien de porte)	acier inoxydable 1.4301	30274
3 tiroirs fournis + 1 tiroir d'évacuation (disponibles uniquement pour les armoires avec système de maintien de porte)	acier inoxydable 1.4301	30275
4 tiroirs fournis + 1 tiroir d'évacuation (disponibles uniquement pour les armoires avec système de maintien de porte)	acier inoxydable 1.4301	30276
Accessoires		
Passé gâme	en acier revêtement époxy RAL 7035, pour l'installation des tuyaux/câbles	30035
PP gris		9706
PP naturel		18472
Évacuation du conduit de bac pour tôle d'acier du tiroir/acier inoxydable		18474
Caoutchouc antidérapant pour tiroir	noir	8719
Box de stockage perforé, porte à charnières gauche, pour les étagères uniquement	en acier revêtement époxy RAL 7035	30029
Box de stockage perforé, porte à charnières droite, pour les étagères uniquement	en acier revêtement époxy RAL 7035	30030
Box chimique	PP bleu, avec poignées de transport et couvercle	30038
Socle de transport	en acier revêtement époxy RAL 7035	30725
Ventilation technique		
Caisson de ventilation avec filtration intégrée	en acier revêtement époxy RAL 7035/RAL 7016	25099
Unité d'extraction	en acier revêtement époxy RAL 7035	14218

Configuration individuelle du modèle **S90.196.060(WDAS)**


Modèle	Matériau/Couleur/Information	L x P x H (mm)	Capacité de charge (kg)	Capacité (l)	Vol. max du récipient Intérieur de l'armoire (l)	Code article
S90.196.060, sans équipement intérieur, porte à charnières gauche	Veillez préciser la couleur du corps et de la porte	596 x 616 x 1968	-	-	-	30227
S90.196.060(WDAS), sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte, porte à charnières gauche	Veillez préciser la couleur du corps et de la porte	596 x 616 x 1968	-	-	-	30228
S90.196.060,R, sans équipement intérieur, porte à charnières droite	Veillez préciser la couleur du corps et de la porte	596 x 616 x 1968	-	-	-	30229
S90.196.060(WDAS), sans équipement intérieur, avec système de maintien de porte, porte à charnières droite	Veillez préciser la couleur du corps et de la porte	596 x 616 x 1968	-	-	-	30230
Couleur du corps/couleur de la porte						
Corps gris clair/portes gris clair	RAL 7035	-	-	-	-	001
Corps jaune sécurité/portes jaune sécurité	RAL 1004	-	-	-	-	002
Équipement intérieur						
Étagère	en acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable 1.4301	440 x 432 x 30* 440 x 432 x 30*	75 75	- -	- -	30098 30102
Bac étagère (V=11,5 l)	en acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable 1.4301	427 x 442 x 70* 427 x 442 x 70*	150 150	11,5 11,5	10,45 10,45	30099 30103
Caillebotis (H=60 mm)	en acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable 1.4301	420 x 439 x 60 420 x 439 x 60	75 75	- -	- -	5555 5776
Caillebotis (H=170/180 mm)	en acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable 1.4301	438 x 453 x 180 438 x 453 x 170	75 75	- -	- -	17693 10254
Bac de rétention au sol (V=21/22,5 l)	en acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable 1.4301	417 x 432 x 130* 418 x 433 x 120*	- -	22,5 21	20,45 19,09	30100 30104
Bac de rétention au sol (V=33,5/34 l)	en acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable 1.4301	439 x 454 x 170* 439 x 454 x 170*	- -	34 33,5	30,91 30,36	30101 30105
Bac étagère (V=12,5 l)	sans métal (mélanine/PE) HIGHLIGHT	424 x 472 x 67*	75	12,5	11	30106
Bac de rétention au sol (V=12,5 l)	sans métal (PE) HIGHLIGHT	422 x 472 x 67*	-	12,5	11	25424
Box de stockage perforé pour étagères Porte à charnières gauche	en acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	-	-	-	30029
Box de stockage perforé pour étagères Porte à charnières droite	en acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360	-	-	-	30030
Tiroir (fourmi)	en acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable 1.4301	345 x 500 x 50* 345 x 500 x 50*	25 25	4,5 4,5	4,09 4,09	30108 30110
Tiroir (évacuation)	en acier revêtement époxy RAL 7035 acier inoxydable 1.4301	329 x 462 x 200* 329 x 462 x 150*	50 50	30 30	27 27	30109 30111
Bac pour étagères Tôle d'acier/acier inoxydable	PP gris	353 x 406 x 88*	-	11,5	10,45	9706
Bac pour tiroir (fourmi)	PP naturel	318 x 449 x 66*	-	8,5	7,73	18472
Conduit de bac pour tiroir (évacuation)	PP gris	313 x 413 x 175*	-	18,5	16,82	18474
Caoutchouc antidérapant pour Tiroir (fourmi)	noir	340 x 495 x 1,3	-	-	-	8719
Accessoires						
Passerelle	en acier revêtement époxy RAL 7035, pour l'installation des tuyaux/câbles	-	-	-	-	30035
Box chimique	PP bleu, avec poignées de transport et couvercle	-	-	-	-	30038
Caisson de ventilation avec filtration intégrée	en acier revêtement époxy RAL 7035/RAL 7016	-	-	-	-	25099
Unité d'extraction	en acier revêtement époxy RAL 7035	-	-	-	-	14218
Socle de transport	en acier revêtement époxy RAL 7035	-	-	-	-	30725

Vue de face S90.196.060(WDAS) Vue de côté S90.196.060(WDAS) Vue en coupe S90.196.060(WDAS)



Modèle de données techniques S90.196.060(WDAS)

Dimensions	L x P x H (mm)	extérieur 596 x 616 x 1968 intérieur 450 x 524 x 1742
Hauteur comprenant un socle de transport	(mm)	2090
Profondeur avec portes ouvertes	(mm)	1127
Poids	(kg)	260
Extraction d'air	(DN)	75
Renouvellement de l'air, 10 fois	(m³/h)	4,1
Baisse de la pression à l'intérieur de l'armoire	(Pa)	< 5
Δp total (EK5/AK4 09-10)	(Pa)	< 5
Charge maximale	(kg)	600
Charge répartie	(kg/m²)	893
Socle de transport en option		hauteur de l'entrée (mm) 95 largeur de l'entrée (mm) 2x 224



Modèle S90.196.060(WDAS) Hauteurs de stockage standard des tiroirs

Tiroirs/nombre	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1
Distance Ø (mm)	200							
Distance Ø (mm)	135	290						
Distance Ø (mm)	135	135	290					
Distance Ø (mm)	135	170	230	290				
Distance Ø (mm)	170	170	200	295	320	305		
Distance Ø (mm)	170	170	200	230	295	295	385	400
Distance Ø (mm)	170	170	170	230	330	230	390	390
Distance Ø (mm)	170	170	200	230	295	230	390	295
Distance Ø (mm)	170	200	200	230	295	475	390	475

Modèle S90.196.060(WDAS) Hauteurs de stockage standard des étagères

Étagères/nombre	4	3
Distance Ø (mm)	320	
Distance Ø (mm)	350	420
Distance Ø (mm)	350	450
Distance Ø (mm)	290	380

Modèle S90.196.060(WDAS) Capacité de stockage de chaque tiroir/récipient

Quantité	Type de récipient	Volume
30	Boîtes d'aérosol	400 ml
12	Bouteille de lab (en verre)	1 litre
12	Bouteille de lab (en PE)	1 litre
6	Bouteille de lab (en verre)	2,5 litres

ACTUALITÉS et DERNIÈRES INFORMATIONS : www.asecos.fr

* espace de stockage utilisable L x P (mm)