



Armoires de sécurité sous paillasse avec profondeur 574 mm ou 502 mm

Fonction/construction :

- **manipulation pratique**, il suffit d'un minimum d'effort pour ouvrir les tiroirs
- **tous les récipients sont accessibles en toute sécurité**, intérieur des tiroirs entièrement visible
- **convivial**, les tiroirs restent ouverts quelque soit la position
- **sécurité**, tiroir droit standard équipé de câble de mise à la terre avec bride de serrage, les deux tiroirs sont équipés d'un bac à soudure étanche, fermeture automatique en cas d'incendie
- **aucune utilisation non autorisée**, tiroirs avec serrures à cylindre et indicateur de l'état verrouillage (rouge/vert)
- **flexible et mobile**, socles avec roulettes en option
- **mise en service rapide**, conduits d'air intégrés pour la connexion (DN 50) à un système d'extraction

Équipement intérieur disponible :

- bac, intégré dans l'armoire, capacité de charge : 50 kg
- caillebotis comme zone de stockage dans le bac
- intérieur plus spacieux pour les récipients de petite capacité, deuxième étagère coulissante pour une utilisation parfaite de l'espace interne lors du stockage des récipients de petite capacité



**Armoire de sécurité sous paillasse UB-S-90
Modèle UB90.060.110.5**

Gris clair (RAL 7035), profondeur de 574 mm avec bac (en acier revêtement époxy) et caillebotis (en acier inoxydable), socles avec roulettes (hauteur 30 mm) en option
Code article 30420-001-30423



**Armoire de sécurité sous paillasse UB-S-90
Modèle UB90.060.110.2S**

Gris clair (RAL 7035), profondeur de 574 mm avec deux bacs (en acier revêtement époxy) et caillebotis (en acier inoxydable), socles avec roulettes (hauteur 30 mm) en option
Code article 30427-001-30430



Deuxième étagère coulissante

intérieur plus spacieux pour les récipients de petite capacité, utilisation optimale de l'espace interne lors du stockage des récipients de petite capacité

Modèle de données techniques UB90.060.110(050).S(2S)


Dimensions	L x P x H (mm)	Extérieur : 1100 x 574 (502) x 600, intérieur : 979 (479/479) x 453 (382) x 502
Poids	(kg)	180 (165)
Extraction d'air	(DN)	50
Renouvellement de l'air, 10 fois	(m³/h)	2.2 (1.9)
Baisse de la pression à l'intérieur de l'armoire	(Pa)	< 1
Δp _{total} (EKS/AK4 09-10)	(Pa)	< 1
Charge max.	(kg)	300
Charge répartie	(kg/m²)	277 (278)

Hauteurs de stockage utilisables, modèle UB90.060.110.(050).S2S


Tiroir (compartiment de gauche et de droite)	(mm)	464 (bac de rétention sans caillebotis)
Tiroir (compartiment de gauche et de droite)	(mm)	230/225 (deuxième étagère coulissante pour le modèle UB90.060.110.S(2S))




Vue de face UB90.060.110(.050).S




Vue de côté UB90.060.110(.050).S




Vue arrière UB90.060.110(.050).S




Vue de face UB90.060.110(.050).2S



Vue de côté UB90.060.110(.050).2S



Vue arrière UB90.060.110(.050).2S



Commande d'un exemplaire - comment passer correctement la commande :



UB
-LINE

Modèle	Matériel/Couleur/Information	L x P x H (mm)	Capacité de charge (kg)	Capacité (l)	volume maximum du récipient à l'intérieur de l'armoire (l)	Code article
UB90.060.110.S, corps sans équipement d'intérieur	1 tiroir avec bacs de rétention [tôle d'acier] veuillez préciser la couleur du corps et du tiroir	1102 x 574 x 600	-	17.5	16	30420
UB90.060.110.050.S, corps sans équipement d'intérieur	1 tiroir avec bacs de rétention [tôle d'acier] veuillez préciser la couleur du corps et du tiroir	1102 x 502 x 600	-	14.5	13	30421
UB90.060.110.2S, corps sans équipement d'intérieur	2 tiroirs avec bacs de rétention veuillez préciser la couleur du corps et du tiroir	1102 x 574 x 600	-	2 x 8	7	30427
UB90.060.110.050.2S, corps sans équipement d'intérieur	2 tiroirs avec bacs de rétention veuillez préciser la couleur du corps et du tiroir	1102 x 502 x 600	-	2 x 7	6	30428
Couleur du corps et du tiroir						
Corps gris clair/portes gris clair	RAL 7035					001
Ensemble de l'équipement d'intérieur pour un modèle à 1 tiroir/profondeur de 574 mm						
Callebotis pour bacs	acier inoxydable 1.4301					30423
Callebotis pour bacs, Deuxième étagère coulissante (compartiment de droite)	acier inoxydable 1.4301/en acier revêtement époxy RAL 7035 RAL 7035					30424
Ensemble de l'équipement d'intérieur pour un modèle à 1 tiroir/profondeur de 574 mm						
Callebotis	acier inoxydable 1.4301	925 x 439 x 9	75			9973
Frais supplémentaires pour le bac de rétention	acier inoxydable 1.4301	422 x 441 x 80*	50	11,5	10,45	30748
Deuxième étagère coulissante	en acier revêtement époxy RAL 7035 RAL 7035	939 x 418 x 45*	25	7	6,36	30425
Deuxième étagère coulissante	acier inoxydable 1.4301	939 x 418 x 45*	25	7	6,36	30426
Bac	PP gris, inapproprié avec un callebotis	869 x 378 x 88*		26,5	24,09	8564
Caoutchouc antidérapant	noir	925 x 438 x 1,3				8697
Bac pour la deuxième étagère coulissante	PE blanc (PU=2 pièces)	930 x 199 x 20*		3,5	3,18	10906
Ensemble de l'équipement d'intérieur pour un modèle à 1 tiroir/profondeur de 502 mm						
Callebotis	acier inoxydable 1.4301	925 x 365 x 9	75	-	-	18921
Ensemble de l'équipement d'intérieur pour un modèle à 2 tiroirs/profondeur de l'armoire : 574 mm						
2 callebotis pour bacs de rétention	acier inoxydable 1.4301		-	-	-	30430
2 callebotis pour bacs, deuxième étagère coulissante	acier inoxydable 1.4301/en acier revêtement époxy RAL 7035		-	-	-	30431
Équipement d'intérieur pour un modèle à 2 tiroirs/profondeur de l'armoire : 574 mm						
Callebotis (compartiment de gauche ou de droite)	acier inoxydable 1.4301	420 x 439 x 9	75	-	-	9975
Frais supplémentaires (compartiment de gauche ou de droite)	acier inoxydable 1.4301	422 x 441 x 80*	50	11,5	10,45	30733
Deuxième étagère coulissante (compartiment de gauche ou de droite)	en acier revêtement époxy RAL 7035 RAL 7035	443 x 418 x 45*	25	3	2,73	30407
Deuxième étagère coulissante (compartiment de gauche ou de droite)	acier inoxydable 1.4301	443 x 418 x 45*	25	3	2,73	30409
Bac (compartiment de gauche ou de droite)	PP gris, inapproprié avec un callebotis	353 x 406 x 88*	-	11,5	10,45	9706
Caoutchouc antidérapant (compartiment de gauche ou de droite)	noir	420 x 438 x 1,3	-	-	-	8698
Bac pour la deuxième étagère coulissante (compartiment de gauche ou de droite), PE blanc (PU=2 pièces)		434 x 199 x 20*	-	1,5	1,36	10904
Équipement d'intérieur pour un modèle à 2 tiroirs/profondeur de l'armoire : 502 mm						
Callebotis (compartiment de gauche ou de droite)	acier inoxydable 1.4301	4175 x 364 x 9	75	-	-	18922
Accessoires pour tous les modèles						
Socles avec roulettes (H=30 mm)	en acier revêtement époxy RAL 7035					30362
Passerelle	en acier revêtement époxy RAL 7035, pour l'installation des tuyaux/câbles					30035
Rack à bouteilles pour 32 bouteilles (DN 40 mm)	en acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7602
Rack à bouteilles pour 15 bouteilles (DN 70 mm)	en acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7603
Rack à bouteilles pour 8 bouteilles (DN 90 mm)	en acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7604
Ventilation technique						
Unité d'extraction avec surveillance d'air pour une installation sur le mur	en acier revêtement époxy RAL 7035	200 x 400 x 200				24315
Calisson de ventilation avec filtration intégrée UFA.20.30-AUS	en acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 615 x 630				27144
Meuble acier pour UFA (montage sous pailasse)	en acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 615 x 630				26885

* espace de stockage utilisable L x P (mm)