



**Armoires de sécurité sous pailleuse avec profondeur 574 ou 502 mm**

**Fonction/construction :**

- **manipulation pratique**, il suffit d'un minimum d'effort pour ouvrir les portes
- **tous les récipients sont accessibles en toute sécurité**, intérieur de l'armoire entièrement visible, ouverture des portes battantes à 135 °
- **pratique**, les portes restent ouvertes quelque soit la position
- **sécurité**, fermeture automatique des portes en cas d'incendie
- **aucune utilisation non autorisée**, portes avec serrures à cylindre et indicateur de l'état verrouillage (rouge/vert)
- **flexible et mobile**, socles avec roulettes en option
- **mise en service rapide**, conduits d'air intégrés pour la connexion (DN 50) à un système d'extraction

**Équipement intérieur disponible :**

- caillebotis comme premier niveau de stockage à l'intérieur du bac de rétention au sol, utilisation optimale des capacités de stockage
- bac de rétention au sol, capacité élevée, adapté pour le stockage des récipients de grande capacité
- **hauteur intérieure optimisée**, parfaite pour le stockage des récipients de 30 litres, retrait et stockage pratiques des récipients, connexion sans difficultés des récipients stockés à la tuyauterie d'alimentation et de vidange



**Armoire de sécurité sous pailleuse UB-T-90**  
**Modèle UB90.060.110.2T**

Gris clair (RAL 7035), profondeur de 574 mm avec bac de rétention au sol et caillebotis (en acier revêtement époxy), socles avec roulettes (hauteur 30 mm) en option

**Code article 30443-001-30447**



**Unité d'extraction pour une installation sur le mur**  
spécialement conçu pour les basses pressions et les débits volumiques des armoires de sécurité sous pailleuse

pour des informations complémentaires, voir le chapitre intitulé

**Extraction des matières dangereuses**



**Hauteur intérieure optimisée**

capacité de stockage élevée, parfaite pour les récipients de 30 litres, connexion sans difficultés à la tuyauterie d'alimentation et de vidange

**Modèle de données techniques UB90.060.110.(050).2T**


Dimensions	L x P x H (mm)	Extérieur : 1102 x 574 (502) x 600, intérieur : 978 x 452 (382) x 502
Poids	(kg)	170 (150)
Extraction d'air	(DN)	50
Renouvellement de l'air, 10 fois	(m³/h)	2.2 (1.9)
Baisse de la pression à l'intérieur de l'armoire	(Pa)	< 1
Δp <sub>total</sub> (EK5/AK4 09-10)	(Pa)	< 1
Charge max.	(kg)	300
Charge répartie	(kg/m²)	277 (278)

**Hauteurs de stockage utilisables, modèle UB90.060.110.(050).2T**


Portes battantes	(mm)	400 (bac de rétention au sol avec caillebotis)
------------------	------	--




Vue de face UB90.060.110.2T




Vue de côté UB90.060.110.2T




Vue arrière UB90.060.110.2T




Vue de face UB90.060.110.050.2T



Vue de côté UB90.060.110.050.2T



Vue arrière UB90.060.110.050.2T



Commande d'un exemplaire - comment passer correctement la commande :



Modèle	Matériel/Couleur/Information	L x P x H (mm)	Capacité de charge (kg)	Capacité (l)	Volume maximum du récipient à l'intérieur de l'armoire (l)	Code article
UB90.060.110.2T/corps sans équipement d'intérieur	2 portes battantes, précisez la couleur du corps et de la porte	1102 x 574 x 600	-	-	-	30443
UB90.060.110.050.2T/corps sans équipement d'intérieur	2 portes battantes, précisez la couleur du corps et de la porte	1102 x 502 x 600	-	-	-	30444
<b>Couleur du corps et de la porte</b>						
Corps gris clair/portes gris clair	RAL 7035					001
<b>Ensemble d'équipement d'intérieur/profondeur de l'armoire : 574 mm</b>						
Caillebotis, bac de rétention au sol	en acier revêtement époxy RAL 7035		-	-	-	30447
Étagère, caillebotis, bac de rétention au sol	en acier revêtement époxy RAL 7035		-	-	-	30448
Hauteur intérieure optimisée avec 2 bacs, passe gaines	parfait pour les récipients d'une capacité de 30 litres		-	-	-	30449
Caillebotis, bac de rétention au sol	acier inoxydable 1.4301		-	-	-	30450
Étagère, caillebotis, bac de rétention au sol	acier inoxydable 1.4301		-	-	-	30451
<b>Équipement d'intérieur/profondeur de l'armoire : 574 mm</b>						
Étagère	en acier revêtement époxy RAL 7035	969 x 416 x 20*	75	-	-	30454
	acier inoxydable 1.4301	958 x 415 x 25*	75	-	-	30455
Caillebotis	en acier revêtement époxy RAL 7035	955 x 425 x 60	75	-	-	8374
	acier inoxydable 1.4301	955 x 425 x 60	75	-	-	8375
Bac de rétention au sol	en acier revêtement époxy RAL 7035	960 x 427 x 70*	-	25,5	23,18	8372
	acier inoxydable 1.4301	960 x 427 x 70*	-	25,5	23,18	8373
<b>Ensemble d'équipement d'intérieur/profondeur de l'armoire : 502 mm</b>						
Caillebotis, bac de rétention au sol	en acier revêtement époxy RAL 7035		-	-	-	30452
Étagère, caillebotis, bac de rétention au sol	en acier revêtement époxy RAL 7035		-	-	-	30453
<b>Équipement d'intérieur/profondeur de l'armoire : 502 mm</b>						
Étagère	en acier revêtement époxy RAL 7035	969 x 344 x 20*	75	-	-	30456
Caillebotis	en acier revêtement époxy RAL 7035	958 x 353 x 60*	75	-	-	18813
Bac de rétention au sol	en acier revêtement époxy RAL 7035	960 x 355 x 70*	-	18	16	18812
<b>Accessoires pour tous les modèles</b>						
Socles avec roulettes (H=30 mm)	en acier revêtement époxy RAL 7035					30362
Passerelle	en acier revêtement époxy RAL 7035, pour l'installation des tuyaux/câbles					30035
Rack à bouteilles pour 32 bouteilles (DN 40 mm)	en acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7602
Rack à bouteilles pour 15 bouteilles (DN 70 mm)	en acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7603
Rack à bouteilles pour 8 bouteilles (DN 90 mm)	en acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7604
<b>Ventilation technique</b>						
Unité d'extraction avec surveillance d'air pour une installation sur le mur	en acier revêtement époxy RAL 7035	200 x 400 x 200				24315
Caisson de ventilation avec filtration intégrée UFA.20.30-AUS	en acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 615 x 630				27144
Meuble acier pour UFA (montage sous paillasse)	en acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 615 x 630				26885

\* espace de stockage utilisable L x P (mm)