



Armoires de sécurité sous pailleuse avec une profondeur de 550 mm

Fonction/construction :

- **manipulation pratique**, il suffit d'un minimum d'effort pour ouvrir les portes et les tiroirs
- **tous les récipients sont accessibles en toute sécurité**, intérieur des tiroirs entièrement visible, ouverture des portes battantes à 135 °
- **pratique**, les portes et les tiroirs restent ouverts quelque soit la position
- **sécurité** – tiroir droit standard équipé de câble de mise à la terre avec bride de serrage, les deux tiroirs sont équipés d'un bac à soudure étanche, fermeture automatique des portes et des tiroirs en cas d'incendie
- **aucune utilisation non autorisée**, portes et tiroirs avec serrures à cylindre
- **flexible et mobile**, socles avec roulettes en option
- **mise en service rapide**, conduits d'air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système d'extraction.

Équipement intérieur disponible :

- caillebotis comme premier niveau de stockage à l'intérieur du bac de rétention au sol, utilisation optimale des capacités de stockage existantes
- bac de rétention au sol, capacité élevée, adapté pour le stockage des récipients de grande capacité
- bac, intégré dans l'armoire, capacité de charge : 50 kg
- intérieur plus spacieux pour les récipients de petite capacité, deuxième étagère coulissante pour une utilisation parfaite de l'espace interne lors du stockage des récipients de petite capacité



Armoire de sécurité sous pailleuse UB-S-30
Modèle UB30.060.140.2S

Gris clair (RAL 7035), profondeur de 550 mm avec bac (en acier revêtement époxy) et caillebotis (en acier inoxydable), socles avec roulettes (hauteur 30 mm) en option
Code article 30403-001-30404



Armoire de sécurité sous pailleuse UB-T-30
Modèle UB30.060.110.2TAS

Gris clair (RAL 7035), profondeur de l'armoire de 550 mm **avec système de maintien de porte**, bac de rétention au sol avec caillebotis (en acier revêtement époxy), socles avec roulettes (hauteur 30 mm) en option
Code article 30446-001-30447

Modèle de données techniques UB30.060.140.2S (UB30.060.110.2T(AS))


Dimensions	L x P x H (mm)	Extérieur : 1400 (1100) x 550 x 598, intérieur : 780/480 (980) x 479 (482) x 534/465
Poids	(kg)	145 (120)
Extraction d'air	(DN)	75
Renouvellement de l'air, 10 fois	(m ³ /h)	2.8 (2.2)
Baisse de la pression à l'intérieur de l'armoire	(Pa)	< 1
Δp _{total} (EK5/AK4 09-10)	(Pa)	< 1
Charge max.	(kg)	300
Charge répartie	(kg/m ²)	205 (246)

Hauteurs de stockage utilisables, Modèle UB30.060.140.2S (UB30.060.110.2T(AS))


Portes battantes	(mm)	350 (bac de rétention au sol avec caillebotis)
Tiroir standard	(mm)	460 (bac de rétention sans caillebotis)
Tiroir standard	(mm)	225/230 (tiroir avec deuxième étagère coulissante pour le modèle UB30.060.140.2S)




Vue de face UB30.060.140.2S




Vue de côté UB30.060.140.2S




Vue arrière UB30.060.140.2S




Vue de face UB30.060.110.2T(AS)



Vue de côté UB30.060.110.2T(AS)



Vue arrière UB30.060.110.2T(AS)



Commande d'un exemplaire - comment passer correctement la commande :



UB
-LINE

Modèle	Matériel/Couleur/Information	L x P x H (mm)	Capacité de charge (kg)	Capacité (l)	volume maximum du récipient à l'intérieur de l'armoire (l)	Code article
UB30.060.140.2S/corps sans équipement d'intérieur	2 tiroirs avec bacs de rétention (tôle d'acier) veuillez préciser la couleur du corps et du tiroir	1400 x 550 x 598	-	13,5 / 8	12 / 7	30403
UB30.060.110.2T/corps sans équipement d'intérieur	2 portes battantes, précisez la couleur du corps et de la porte	1100 x 550 x 598	-	-	-	30445
UB30.060.110.2T(AS)/corps sans équipement d'intérieur	2 portes battantes, précisez la couleur du corps et de la porte	1100 x 550 x 598	-	-	-	30446
avec maintien de porte						
Couleur du corps et du tiroir						
Corps, portes, tiroirs gris clair	RAL 7035					001
Ensemble de l'équipement d'intérieur pour tous les tiroirs du modèle						
2 caillebotis pour bacs de rétention	acier inoxydable 1.4301		-	-	-	30404
2 caillebotis pour bacs de rétention et	acier inoxydable 1.4301		-	-	-	30405
Deuxième étagère coulissante pour les deux compartiments	en acier revêtement époxy RAL 7035		-	-	-	
Équipement d'intérieur pour les tiroirs du modèle						
Caillebotis pour le compartiment de gauche	acier inoxydable 1.4301	715 x 439 x 9	75	-	-	9974
Caillebotis pour le compartiment de droite	acier inoxydable 1.4301	420 x 439 x 9	75	-	-	9975
Frais supplémentaires pour le bac de rétention de gauche	acier inoxydable 1.4301	722 x 441 x 80*	50	20	18,18	30729
Frais supplémentaires pour le bac de rétention de droite	acier inoxydable 1.4301	422 x 441 x 80*	50	11,5	10,45	30733
Deuxième étagère coulissante (compartiment de gauche)	en acier revêtement époxy RAL 7035	743 x 418 x 45*	25	5,5	5	30406
Deuxième étagère coulissante (compartiment de droite)	en acier revêtement époxy RAL 7035	443 x 418 x 45*	25	3	2,73	30407
Deuxième étagère coulissante (compartiment de gauche)	acier inoxydable 1.4301	743 x 418 x 45*	25	5,5	5	30408
Deuxième étagère coulissante (compartiment de droite)	acier inoxydable 1.4301	443 x 418 x 45*	25	3	2,73	30409
Bac (compartiment de gauche)	PP gris, inapproprié avec un caillebotis	653 x 406 x 88*	-	21,5	19,55	9707
Bac (compartiment de droite)	PP gris, inapproprié avec un caillebotis	353 x 406 x 88*	-	11,5	10,45	9706
Caoutchouc antidérapant (compartiment de gauche)	noir	720 x 438 x 1,3	-	-	-	8700
Caoutchouc antidérapant (compartiment de droite)	noir	420 x 438 x 1,3	-	-	-	8698
Bac pour la deuxième étagère coulissante (compartiment de gauche)	PE blanc (PU=2 pièces)	734 x 199 x 20*	-	2,5	2,27	10907
Bac pour la deuxième étagère coulissante (compartiment de droite)	PE blanc (PU=2 pièces)	434 x 199 x 20*	-	1,5	1,36	10904
Ensemble de l'équipement d'intérieur pour les portes battantes du modèle						
Caillebotis, bac de rétention au sol	en acier revêtement époxy RAL 7035		-	-	-	30447
Étagère, caillebotis, bac de rétention au sol	en acier revêtement époxy RAL 7035		-	-	-	30448
Hauteur intérieure optimisée avec 2 bacs, passe gaines	parfait pour les récipients d'une capacité de 30 litres		-	-	-	30449
Caillebotis, bac de rétention au sol	acier inoxydable 1.4301		-	-	-	30450
Étagère, caillebotis, bac de rétention au sol	acier inoxydable 1.4301		-	-	-	30451
Équipement d'intérieur pour les portes battantes du modèle						
Étagère	en acier revêtement époxy RAL 7035	969 x 416 x 20*	75	-	-	30454
	acier inoxydable 1.4301	968 x 415 x 25*	75	-	-	30455
Caillebotis	en acier revêtement époxy RAL 7035	955 x 425 x 60	75	-	-	8374
	acier inoxydable 1.4301	955 x 425 x 60	75	-	-	8375
Bac de rétention au sol	en acier revêtement époxy RAL 7035	960 x 427 x 70*	-	25,5	23,18	8372
	acier inoxydable 1.4301	960 x 427 x 70*	-	25,5	23,18	8373
Accessoires pour tous les modèles						
Socles avec roulettes (H=30 mm, 1.100 mm de largeur)	en acier revêtement époxy RAL 7035					30362
Socles avec roulettes (H=30 mm, 1.400 mm de largeur)	en acier revêtement époxy RAL 7035					30374
Rack à bouteilles pour 32 bouteilles (DN 40 mm)	en acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7602
Rack à bouteilles pour 15 bouteilles (DN 70 mm)	en acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7603
Rack à bouteilles pour 8 bouteilles (DN 90 mm)	en acier revêtement époxy RAL 7035	210 x 440 x 30				7604
Ventilation technique						
Unité d'extraction avec surveillance d'air pour une installation sur le mur	en acier revêtement époxy RAL 7035	200 x 400 x 200				24315
Calisson de ventilation avec filtration intégrée UFA20.30-AUS	en acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 615 x 630				27144
Meuble acier pour UFA (montage sous palissade)	en acier revêtement époxy RAL 7035	420 x 615 x 630				26885

* espace de stockage utilisable L x P (mm)