



S-CLASSIC-90 ◀ 120 cm ▶



Armoire de sécurité

S-CLASSIC-90 modèle S90.196.120

jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 3 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

Code article 30115-002-33715

(caisson de ventilation à filtre intégré en option)



Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail

Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Ergonomiques et sûres (modèle .WDAS)** : système de maintien de porte, retrait ou stockage pratique et sans risque des récipients
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre

75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

Équipements intérieurs disponibles:

- Tiroirs – exploitation optimale de la capacité de stockage disponible
- Surbacs (PE ou PP)
- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Box de stockage
- Caillebotis
- Étagères de rétention sans métal et bacs de rétention
- Tiroirs pour charges lourdes d'une capacité de charge de 100 kg
- Bacs-étagères d'une capacité de charge de 150 kg
- Bac de rétention au sol

Connaissez-vous déjà la gamme Q-LINE ?

Une base de transport intégrée assure une flexibilité maximale lors de l'installation.

Plus d'informations à partir de la page 40



Tiroir

Volume de stockage élevé, idéal pour les petits contenants

Guide des produits chimiques

... résume clairement les lois et le contexte juridique concernant le stockage et la manipulation de celles-ci. Obtenez maintenant votre exemplaire à l'adresse www.asecos.fr



Équipement intérieur sans métal

Idéal pour le stockage de substances dangereuses inflammables corrosives. Étagères de rétention et bacs de rétention au sol en PE ou PP, résistants aux produits corrosifs.



Unité d'extraction avec contrôle du débit d'air

Ventilation des armoires de sécurité
Installation rapide par emboîtement, aucun accessoire de raccordement est nécessaire

Plus d'information et autres modèles à partir de la page 461

Code article 14220

Caisson de ventilation à filtre intégré

Économisez sur l'installation de conduites d'évacuation d'air coûteuses

Plus d'information, à partir de la page 456



Code article 25099