



**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable** : construction en acier revêtu époxy
- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative)
- **Ventilation** : orifices de ventilation dans les portes, prêt pour raccordement (DN 75) à un système de ventilation

**Dimensions**

Largeur extérieure	600,00 mm
Profondeur extérieure	500,00 mm
Hauteur extérieure	1950,00 mm
Largeur intérieure	595,00 mm
Profondeur intérieure	460,00 mm
Hauteur intérieur	1845,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

**Poids / Masse**

Poids armoire vide	65 Kgs
Charge répartie	406,00 kg/m <sup>2</sup>
Charge maximale	300 Kgs

**Ventilation**

Extraction d'air	75 DN
Renouvellement d'air 10 fois	5 m <sup>3</sup> /h
Pression différentielle 10x	1 Pa

**Colorie / Finition de surface**

Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 1004
Couleur de la porte / du tiroir	jaune sécurité

**Informations générales**

Nombre de portes	1
Numéro des douanes	94032080

**DOMINIQUE DUTSCHER SAS**

Pour plus d'informations, consultez [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)