



Focus sur la gamme d'armoires de sécurité K-UB-90

Stockage sécurisé et certifié des substances chimiques dangereuses, inflammables et corrosives dans les zones de travail



Une armoire sous paillasse multirisques 2 en 1

- Un stockage des produits inflammables et corrosifs
- Deux compartiments séparés



Stockage de matières dangereuses sous-paillasse et postes de travail

- Maximisez votre espace de stockage!



Tout est bien rangé

- L'installation d'une armoire pour les produits inflammables et/ou pour acide-base devient superflue

Autres caractéristiques



Étagères coulissantes

- Pratique et permettant d'augmenter la capacité de stockage, le compartiment destiné aux produits corrosifs est doté d'étagères/bacs coulissants en plastiques



S'adapte à votre espace

- Disponible en deux largeurs : 110 et/ou 140 cm
- Disponible avec portes battantes et tiroirs



Mobile

- En option : socle avec roulettes disponible facilitant le déplacement de l'armoire

Options



• Tiroir



• Étagères réglables en hauteur



- **Bac de rétention** : muni d'un caillebotis, également utilisable comme premier niveau de stockage



• Étagères coulissantes avec bac de rétention en plastique



Armoires de sécurité pour le stockage non limité des matières dangereuses inflammables et corrosives dans les zones de travail conformément aux normes NF EN 14470-1



- **Capacité de résistance au feu de 90 minutes** (type 90), homologuée selon NF EN 14470-1



- **Garantie fabricant étendue à cinq ans** avec le contrat de maintenance asecos BASIC Plus



**K-UB-90 ◀ 110 cm ▶****Petite armoire combinée****K-UB-90 modèle K90.060.110.050.UB.ST**

en gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy), 2 x étagère coulissante (panneau/PP)

Code article 30358-001-30360**Petite armoire combinée****K-UB-90 modèle K90.060.110.050.UB.2T**

en gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x étagère coulissante (panneau/PP)

Code article 30365-001-33844**Stockage sécurisé et certifié des substances chimiques dangereuses, inflammables et corrosives dans les zones de travail****Fonction / construction:**

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Confort de travail** : les portes et tiroirs restent ouverts quelle que soit la position. L'ouverture de la porte à 135° permet d'accéder facilement à tous les récipients
- **Sûr** : tiroir avec câble de mise à la terre, borne, bac étanche soudé, tiroir à fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée** : munie d'une serrure avec indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Ventilation** : conduits d'air intégrés prêts pour la connexion (DN 50) à un système d'échappement technique, extraction de deux compartiments par une connexion de ventilation

Équipements intérieurs disponibles:

compartiment pour le stockage de liquides inflammables

- Caillebotis
- Bac de rétention au sol

compartiment pour le stockage de matières corrosives, non inflammables

- Étagères coulissantes avec bac en PE ou PP amovible

Compartiment de gauche :**Compartiment de droite :****Caractéristiques techniques**

Dimensions l x P x H extérieures

Dimensions l x P x H intérieures

Poids sans équipement intérieur

Renouvellement de l'air 10 fois

Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)

Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)

Charge maximale

Charge répartie

30358

mm	1102 x 502 x 601
mm	à gauche: 470 x 381 x 502 à droite: 440 x 468 x 562
Kgs	155
	50
m ³ /h	2
Pa	1
Pa	1
Kgs	300
kg/m ²	275

30365

mm	1102 x 502 x 601
mm	à gauche: 470 x 380 x 502 à droite: 440 x 468 x 562
Kgs	155
	50
m ³ /h	2
Pa	1
Pa	1
Kgs	300
kg/m ²	275

Hauteurs de réglage utiles**Compartiment de gauche :**

- 1 mm 460
- 2 mm 400*



Compartiment de droite :



- 3 mm 495**
- 4 mm 280 / 195***

* bac de rétention au sol avec caillebotis

** 1 étagère amovible

*** 2 étagères amovibles

K90.060.110.050.UB.ST
K90.060.110.050.UB.2T



Exemple de commande - Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article	Prix EUR
K90.060.110.050.UB.ST	corps sans équipement intérieur, armoire de sécurité sous pailasse, avec 1 tiroir et 1 porte battante	30358	
K90.060.110.050.UB.2T	corps sans équipement intérieur, armoire de sécurité sous pailasse, avec 2 portes battantes	30365	

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4

Ensemble d'équipements intérieurs (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article	Prix EUR
K90.060.110.050.UB.2T			
À gauche: 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=10.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, panneau/PP	33844	
À droite: 1x étagère coulissante (V=11.0L)			
À gauche: 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol (V=10.0L)	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035, panneau/PP	33845	
À droite: 2x étagère coulissante (V=11.0L)			

K90.060.110.050.UB.ST			
À gauche: 1x tiroir	tôle d'acier revêtement époxy, panneau/PP	30359	
À droite: 1x étagère coulissante (V=11.0L)			
À gauche: 1x tiroir	tôle d'acier revêtement époxy, panneau/PP	30360	
À droite: 2x étagère coulissante (V=11.0L)			

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article	Prix EUR
K90.060.110.050.UB.2T							
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	461 x 344 x 20*	75.00			30368	
Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	450 x 353 x 60	75.00			18814	
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	452 x 355 x 70*		10.00	9.09	17671	
Étagère coulissante bac en plastique	panneau/PP gris	339 x 374 x 80*	25.00	11.00	10.00	30361	
K90.060.110.050.UB.ST							
Étagère coulissante bac en plastique	panneau/PP gris	339 x 374 x 80*	25.00	11.00	10.00	30361	

Pour tous les modèles	Code article	Prix EUR	
Passage de tubes	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
Socle à roulettes hauteur = 30 mm	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035		30362
Porte-documents DIN A5	polystyrène		30793

Accessoires	Code article	Prix EUR
Module d'extraction HFEA.23866 avec contrôle du débit d'air pour le montage mural, pour les armoires de sécurité sous pailasse	24315	

* l x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)