



Armoires de sécurité pour le stockage de substances dangereuses inflammables dans les salles de travail selon NF EN 14470-1



# PHOENIX

S-LINE



- **Capacité de résistance au feu de 30 minutes** (type 30), homologuée selon NF EN 14470-1



- **Contrôlées GS** (NF EN 14470-1, NF EN 14727)
- **50 000** ouvertures et fermetures sans aucune usure prématurée
- Bases d'essai : toutes les armoires de cette gamme sont conformes aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des appareils et des produits



- **Garantie fabricant étendue à cinq ans** avec le contrat de maintenance asecos BASIC Plus





# S-PHOENIX-30 ◀ 120 cm ▶



**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des substances dangereuses, inflammables dans les zones de travail**

### Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Portes pliables à faible encombrement** : moins d'espace requis devant l'armoire lorsque les portes sont ouvertes
- **Confort de travail** : rappel automatique des portes, maintien des portes en position ouverte, stockage sécurisé des récipients

- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure intégrée
- **facilement transportable** : socle de transport intégré avec base de protection démontable
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés

### Équipements intérieurs disponibles:

- Étagère d'une capacité de charge de 75 kg
- Caillebotis
- Bac de rétention au sol

### Armoire de sécurité

#### S-PHOENIX-30 modèle S30.197.120.FDAS

en gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

Code article 30174-001-30177 4



### Caractéristiques techniques

		S30.197.120.FDAS
Dimensions l x P x H extérieures	mm	1202 x 598 x 1968
Dimensions l x P x H intérieures	mm	1102 x 527 x 1691
Poids sans équipement intérieur	Kgs	280
Renouvellement de l'air <b>10 fois</b>	m <sup>3</sup> /h	10
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4</b> )	Pa	5
Press. diff. ( <b>renouv. de l'air 10 fois</b> )	Pa	5
Charge maximale	Kgs	600
Charge répartie	kg/m <sup>2</sup>	459


### Socle de transport

Largeur utile	mm	1071,5
Hauteur d'ouverture	mm	100

Exemple de commande - Pour bien remplir votre bon de commande



Modèle	Information / équipement	Code article	Prix EUR
S30.197.120.FDAS	corps sans équipement intérieur avec système de maintien de porte	30174	
Couleur du corps	Couleur de porte	Code article	
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4	
Ensemble d'équipements intérieurs (commande uniquement possible en même temps que l'armoire)	Matériau	Code article	Prix EUR
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=60.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30177 2	
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=60.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30178 2	
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=60.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30179 2	
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=60.0L]	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	30180 2	
3x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=60.0L]	acier inoxydable RAL 7035	30181 2	
4x étagère, 1x caillebotis, 1x bac de rétention au sol [V=60.0L]	acier inoxydable RAL 7035	30182 2	
3x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=60.0L]	acier inoxydable RAL 7035	30183 2	
4x étagère, 1x bac de rétention au sol [V=60.0L]	acier inoxydable RAL 7035	30184 2	



## Configuration personnalisée du modèle S30.197.120.FDAS

Modèle	Information / équipement	L x P x H (mm)	Code article	Prix EUR
S30.197.120.FDAS	corps sans équipement intérieur avec système de maintien de porte	1202 x 598 x 1968	30174	

Couleur du corps	Couleur de porte	Code article
Gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	001 4

Équipements	Matériau	L x P x H (mm)	1)	2)	3)	Code article	Prix EUR
Étagère	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1065 x 497 x 40*	75.00			30185	2
	acier inoxydable	1065 x 497 x 40*	75.00			30186	2
Caillebotis	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	1024 x 417 x 60	75.00			5536	2
	acier inoxydable	1024 x 417 x 60	75.00			5773	2
Bac de rétention au sol	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035		60.00	54.55		9444	2
	acier inoxydable		60.00	54.55		10501	2
Box de stockage charnière à gauche	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30029	2
Box de stockage charnière à droite	tôle d'acier revêtement époxy RAL 7035	380 x 420 x 360				30030	2
Box pour produits chimiques	PP bleu	410 x 300 x 260	18.00	16.36		30038	2
Porte-documents DIN A5	polystyrène					30793	2

Accessoires	Code article	Prix EUR
Caisson de ventilation à filtre intégré UFA.20.30 avec contrôle du débit d'air	25099	2
Adaptateur pour caisson de ventilation à filtre intégré	15784	1
Unité d'extraction HFEA.8677 sans dispositif de contrôle d'évacuation d'air	14218	2

\* L x P correspond à la surface de dépose utile

1) Capacité de charge (kg), 2) Volume de rétention (litres), 3) Volume max. des récipients dans l'armoire (litres)