



**Armoire pour bouteilles de gaz G-ULTIMATE-90**  
**Modèle G90.205.090, gris clair (RAL 7035)**

**Stockage certifié des gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail – jusqu'à 3 bouteilles de gaz de 50 litres**

**Fonction / construction:**

- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Installation facile de raccords et tuyaux** : hauteur intérieure élevée (1 890 mm), plusieurs possibilités de passages au-dessus de l'armoire
- **Ventilation** : conduits d'air intégrés prêts pour la connexion (DN 75) à un système d'extraction, ventilation uniforme à l'intérieur de l'armoire
- **Testé et certifié** : suivant les principes rigoureux de GS

**Équipements intérieurs disponibles:**

- Maintien de bouteille – installation variable dans l'armoire, librement réglable en profondeur, sur la largeur entière de l'armoire
- Équipement intérieur confort – complet avec profils de montage, rampe (L=350 mm) avec amortisseur pneumatique, maintien de bouteille et sangles correspondantes
- Équipement intérieur standard - complet avec profils de montage, rampe, maintien de bouteille et sangles correspondantes
- Étagère latérale - pour deux bouteilles de 10 litres, positionnement variable (aucun outil requis)

**Dimensions**

Largeur extérieure	898,00 mm
Profondeur extérieure	615,00 mm
Hauteur extérieure	2050,00 mm
Largeur intérieure	745,00 mm
Profondeur intérieure	425,00 mm
Hauteur intérieure	1858,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

**Poids / Masse**

Poids armoire vide	490 Kgs
Charge répartie	752,00 kg/m <sup>2</sup>
Charge maximale	600 Kgs

**Ventilation**

Extraction d'air	75 DN
Renouvellement d'air 10 fois	6 m <sup>3</sup> /h
Renouvellement d'air 120 fois	66 m <sup>3</sup> /h

Veuillez tenir compte des informations complémentaires sur la pénétration des tuyaux et l'air d'échappement dans la norme DIN EN 14470-2.


**Colorie / Finition de surface**

Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	lisse


**Informations générales**

Nombre de portes	2
Angle d'ouverture de porte	180,00°
Profondeur avec portes ouvertes	1090 mm
bouteilles de gaz de 50 litres	3 pièce
Numéro des douanes	94032080


Vue de face



Vue latérale



Vue de dessus



Pour plus d'informations, consultez [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)