



Fonction/construction :

- **deux en un** - stockage de liquides inflammables et de produits chimiques dangereux dans une armoire
- **construction robuste et durable** – éléments de sécurité rassemblés à l'extérieur du compartiment de rangement pour une protection accrue contre la corrosion, facile à nettoyer
- **système de maintien de porte standard** - convivial et sécuritaire (compartiment avec portes pliables), butées de porte à toute position (compartiment avec portes battantes) -retrait ou stockage pratique et sans risques des récipients
- **aucune utilisation non autorisée** – portes avec serrure à cylindre (intégration possible dans un système de verrouillage, compartiment de gauche)
- **réglage facile** - réglage des pieds pour compenser le plancher inégal
- **mise en service rapide** – conduits d'air intégrés pour la connexion (DN 75) à un système d'extraction avec une seule sortie d'évacuation d'air

Équipement disponible - compartiment avec portes pliables pour les liquides inflammables :

- étagères (capacité de charge : 75 kg ou 150 kg)
- caillebotis
- bacs de rétention au sol (volume 21/22,5 l ou 33,5/34 l)
- bacs de rétention au sol et bacs étagères sans métal
- tiroir d'une capacité de charge de 25 kg
- box de stockage
- Conduit de bac (PE ou PP)

Équipement disponible - compartiment avec portes battantes pour les matières dangereuses :

- étagères coulissantes avec bac de rétention en plastique amovible

Armoire de sécurité combinée

K-PHOENIX-90 modèle K90.196.120.MF.FWAS
 Gris clair (RAL 7035), porte pliable avec système de maintien de porte
 Côté gauche : 3 étagères, caillebotis et bac de rétention au sol (en acier revêtement époxy)
 Côté droit : 4 étagères coulissantes exemptes de métal avec bacs de rétention en plastique
Code article 30333-001-30337

Compartiment de gauche :



Compartiment de droite :



Bac de rétention au sol
 capacité élevée, idéale pour le stockage de grands récipients, collecte des fuites en toute sécurité



Tiroirs
 Capacité de stockage élevée, idéale pour le stockage des récipients de petite taille



Étagères coulissantes
 construction solide avec bac de rétention en plastique amovible



Dispositifs de réglage
 pour compenser un plancher inégal en vue d'une stabilisation de l'armoire



Étagères
 réglables en hauteur (par intervalles de 32 mm) avec une hauteur du solin de 30 mm



Unité d'extraction
 ventilation sans risques et armoires de sécurité
 dispositif enfichable, installation rapide et facile
 pour des informations complémentaires, voir le chapitre intitulé **Extraction des matières dangereuses**
Code article 14218



Armoire de sécurité combinée
K-PHOENIX-90 Modèle K90.196.120.MF.FWAS
 Gris clair (RAL 7035), porte pliable avec système de maintien de porte
 Côté gauche : 6 tiroirs (en acier revêtement époxy)
 Côté droit : 6 étagères coulissantes avec bacs de rétention en plastique
Code article 30333-001-30339



Armoire de sécurité combinée
K-PHOENIX-90 Modèle K90.196.120.MC.FWAS
 Gris clair (RAL 7035), porte pliable avec système de maintien de porte
 Côté gauche : 2 étagères, caillebotis et bac de rétention au sol (en acier revêtement époxy) et box de stockage avec serrure différente pour les substances toxiques
 Côté droit : 4 étagères coulissantes avec bac de rétention en plastique
Code article 30333-001-30754

Commande d'un exemplaire - comment passer correctement la commande :

30333 - 001 - 30337


| Modèle | Matériau/Couleur/Information | Code article |
|--|--|--------------|
| K90.196.120.MF.FWAS, corps sans équipement intérieur | veuillez spécifier la couleur de la carrosserie / la couleur de la porte | 30333 |
| porte pliable du compartiment avec système de maintien de porte | | 30335 |
| K90.196.120.MC.FWAS, corps avec équipement intérieur, compartiment côté gauche avec étagère box de stockage, porte pliable du compartiment avec système de maintien de porte | veuillez spécifier la couleur du corps et celle de la porte | 30335 |
| Couleur du corps/couleur de la porte | | |
| Corps gris clair/portes gris clair | RAL 7035 | 001 |
| Ensemble d'équipements intérieur Modèle K90.196.120.MF.FWAS | | |
| Côté gauche : 3 étagères, 1 caillebotis, 1 bac de rétention au sol (V=22,5 l) | en acier revêtement époxy RAL 7035 | 30337 |
| Côté droit : 4 étagères coulissantes avec bac de rétention en plastique | mélamine / PP | 30338 |
| Côté gauche : 3 étagères, 1 caillebotis, 1 bac de rétention au sol (V=21 l) | acier inoxydable 1.4301 | 30338 |
| Côté droit : 4 étagères coulissantes avec bac de rétention en plastique | mélamine / PP | 30339 |
| Côté gauche : 6 tiroirs | en acier revêtement époxy RAL 7035 | 30339 |
| Côté droit : 6 étagères coulissantes avec bac de rétention en plastique | mélamine / PP | 30340 |
| Côté gauche : 6 tiroirs | acier inoxydable 1.4301 | 30340 |
| Côté droit : 6 étagères coulissantes avec bac de rétention en plastique | mélamine / PP | 30754 |
| Ensemble d'équipements intérieur Modèle K90.196.120.MC.FWAS | | |
| Côté gauche : 2 étagères, 1 caillebotis, 1 bac de rétention au sol (V=22,5 l) | en acier revêtement époxy RAL 7035 | 30754 |
| Côté droit : 4 étagères coulissantes avec bac de rétention en plastique | mélamine / PP | 30755 |
| Côté gauche : 2 étagères, 1 caillebotis, 1 bac de rétention au sol (V=21 l) | acier inoxydable 1.4301 | 30755 |
| Côté droit : 4 étagères coulissantes avec bac de rétention en plastique | mélamine / PP | 30756 |
| Côté gauche : 4 tiroirs | en acier revêtement époxy RAL 7035 | 30756 |
| Côté droit : 6 étagères coulissantes avec bac de rétention en plastique | mélamine / PP | 30757 |
| Côté gauche : 4 tiroirs | acier inoxydable 1.4301 | 30757 |
| Côté droit : 6 étagères coulissantes avec bac de rétention en plastique | mélamine / PP | 30035 |
| Accessoires | | |
| Passerelle | en acier revêtement époxy RAL 7035 | 30035 |
| Bac pour tôle d'acier de l'étagère en acier inoxydable | PP gris | 9706 |
| Bac pour tôle d'acier du tiroir en acier inoxydable | PP naturel | 18472 |
| Caoutchouc antidérapant pour tiroir | noir | 8719 |
| Box chimique | PP bleu, avec poignées de transport et couvercle à charnières | 30038 |
| Socle de transport | en acier revêtement époxy RAL 7035 | 30171 |
| Ventilation technique | | |
| Unité d'extraction | en acier revêtement époxy RAL 7035 | 14218 |

* espace de stockage utilisable L x P (mm)

Configuration individuelle du modèle **K90.196.120.MF.FWAS / K90.196.120.MC.FWAS**


| Modèle | Matériau/Couleur/Information | L x P x H (mm) | Capacité de charge (kg) | Capacité (l) | Volume max. du récipient de l'armoire (l) | Code article |
|---|---|-------------------|-------------------------|--------------|---|--------------|
| K90.196.120.MF.FWAS, corps sans équipement intérieur | veuillez spécifier la couleur du corps et celle de la porte | 1197 x 617 x 1969 | | | | 30333 |
| K90.196.120.MC.FWAS, corps avec équipement intérieur dans le compartiment de gauche avec étagère et box de stockage | veuillez spécifier la couleur du corps et celle de la porte | 1197 x 617 x 1969 | | | | 30335 |
| Couleur du corps/couleur de la porte | | | | | | |
| Corps gris clair/portes gris clair | RAL 7035 | | | | | 001 |
| Équipement intérieur (côté gauche) | | | | | | |
| Étagère | en acier revêtement époxy RAL 7035 | 440 x 432 x 30* | 75 | 115 | 10,45 | 30098 |
| | acier inoxydable 1,4301 | 440 x 432 x 30* | 75 | 115 | 10,45 | 30102 |
| Bac étagère (N=115 l) | en acier revêtement époxy RAL 7035 | 427 x 442 x 70* | 150 | - | - | 30099 |
| | acier inoxydable 1,4301 | 427 x 442 x 70* | 150 | - | - | 30103 |
| Caillebotis (H=60 mm) | en acier revêtement époxy RAL 7035 | 420 x 439 x 60 | 75 | - | - | 5555 |
| | acier inoxydable 1,4301 | 420 x 439 x 60 | 75 | - | - | 5776 |
| Caillebotis (H=170/180 mm) | en acier revêtement époxy RAL 7035 | 438 x 453 x 180 | 75 | - | - | 17693 |
| | acier inoxydable 1,4301 | 438 x 453 x 170 | 75 | - | - | 10254 |
| Bac de rétention au sol (N=21/22,5 l) | en acier revêtement époxy RAL 7035 | 417 x 432 x 130* | - | 22,5 | 20,45 | 30100 |
| | acier inoxydable 1,4301 | 418 x 433 x 120* | - | 21 | 19,09 | 30104 |
| Bac de rétention au sol (N=33,5/34 l) | en acier revêtement époxy RAL 7035 | 439 x 454 x 180* | - | 34 | 30,91 | 30101 |
| | acier inoxydable 1,4301 | 439 x 454 x 170* | - | 33,5 | 30,45 | 30105 |
| Bac étagère (N=12,5 l) | sans métal (mélanine/PE) | 424 x 472 x 67* | 75 | 12,5 | 11,36 | 30106 |
| | sans métal (PE) | 422 x 472 x 67* | - | 12,5 | 11,36 | 25424 |
| Box de stockage perforé pour étagères | en acier revêtement époxy RAL 7035 | 380 x 420 x 360 | - | - | - | 30029 |
| | en acier revêtement époxy RAL 7035 | 380 x 420 x 360 | - | - | - | 30030 |
| Tiroir (fournil) | en acier revêtement époxy RAL 7035 | 345 x 500 x 50* | 25 | 4,5 | 4,09 | 30108 |
| | acier inoxydable 1,4301 | 345 x 500 x 50* | 25 | 4,5 | 4,09 | 30110 |
| Tiroir (évacuation) | en acier revêtement époxy RAL 7035 | 329 x 462 x 200* | 50 | 30 | 27 | 30109 |
| | acier inoxydable 1,4301 | 329 x 462 x 150* | 50 | 30 | 27 | 30111 |
| Bac pour étagères | PP gris | 353 x 406 x 88* | - | 11,5 | 10,45 | 9706 |
| | acier/acier inoxydable | | | | | |
| Bac pour tiroir (fournil) | PP naturel | 318 x 449 x 66* | - | 8,5 | 7,73 | 18472 |
| | acier/acier inoxydable | | | | | |
| Bac pour tiroir (évacuation) | PP gris | 313 x 413 x 175* | - | 18,5 | 16,82 | 18474 |
| | acier/acier inoxydable | | | | | |
| Caoutchouc antidérapant pour tiroir (fournil) | noir | 340 x 495 x 13* | - | - | - | 8719 |
| | | | | | | |
| Équipement intérieur (côté droit) | | | | | | |
| Étagère coulissante avec bac de rétention en plastique | mélanine/plastique | 480 x 515 x 80* | 25 | 18 | 16,36 | 30609 |
| Étagère avec bac de rétention en plastique | mélanine/PP | 480 x 515 x 80* | 25 | 18 | 16,36 | 30341 |
| Étagère avec bac de rétention en PE (N=33,5 l) avec un caillebotis | mélanine/PE | 471 x 567 x 173* | 70 | 33,5 | 30,45 | 30610 |
| Bac de rétention en PE (N=58 l) avec un caillebotis | PE | 466 x 550 x 320* | 70 | 68 | 61,82 | 30611 |
| Accessoires | | | | | | |
| Box chimique | PP bleu, avec poignées de transport et couvercle à charnières | | | | | 30038 |
| Unité d'extraction | en acier revêtement époxy RAL 7035 | | | | | 14218 |
| Socle de transport | en acier revêtement époxy RAL 7035 | | | | | 30171 |

Vue de face K90.196.120.MF(MC).FWAS Vue de côté K90.196.120.MF(MC).FWAS Vue en coupe K90.196.120.MF(MC).FWAS



Données techniques du modèle K90.196.120.MF(MC).FWAS

| | | |
|--|----------------|--|
| Dimensions | L x P x H (mm) | extérieur 1197 x 617 x 1969 intérieur 1050 x 524 x 1742 |
| Poids (kg) | (kg) | 515 |
| Évacuation d'air (DN) | (DN) | 75 |
| Renouvellement de l'air, 10 fois | (m³/h) | 8,7 |
| Baisse de la pression à l'intérieur de l'armoire | (Pa) | < 5 |
| Δptotal (EK5/AK4 09-10) | (Pa) | < 5 |
| Charge max | (kg) | 600 |
| Charge de zone | (kg/m²) | 576 |
| Socle de transport en option | L x H (mm) | 1195 x 118 |



| Modèle K90.196.120.MF(MC).FWAS Tiroirs/nombre | Hauteurs de stockage standard des tiroirs (côté gauche) | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4+1 | 4 | 3 | 2 |
| Distance ⌀ (mm) | 135 | | | | | | | | |
| Distance ⌀ (mm) | 135 | 295 | | | | | | | |
| Distance ⌀ (mm) | 135 | 135 | 295 | | | | | | |
| Distance ⌀ (mm) | 170 | 170 | 230 | 295 | | | | | |
| Distance ⌀ (mm) | 170 | 170 | 200 | 295 | 325 | 295 | | | |
| Distance ⌀ (mm) | 170 | 170 | 200 | 230 | 295 | 295 | 390 | | |
| Distance ⌀ (mm) | 170 | 170 | 170 | 230 | 330 | 230 | 390 | 520 | |
| Distance ⌀ (mm) | 170 | 170 | 200 | 230 | 295 | 230 | 390 | 520 | 1125 |
| Distance ⌀ (mm) | 200 | 200 | 200 | 230 | 295 | 490 | 390 | 550 | 490 |

| Modèle K90.196.120.MF(MC).FWAS Étagères coulissantes/nombre | Hauteurs de stockage standard des étagères coulissantes (côté droit) | | |
|--|--|-----|--|
| | 6 | 4 | |
| Distance ⌀ (mm) | 255 | | |
| Distance ⌀ (mm) | 280 | | |
| Distance ⌀ (mm) | 280 | 415 | |
| Distance ⌀ (mm) | 160 | 425 | |
| Distance ⌀ (mm) | 280 | 320 | |
| Distance ⌀ (mm) | 280 | 425 | |

| Modèle K90.196.120.MF(MC).FWAS Étagères/nombre | Hauteurs de stockage standard des étagères (côté gauche) | | |
|---|--|-----|-----|
| | 4 | 3 | 2 |
| Distance ⌀ (mm) | 320 | | |
| Distance ⌀ (mm) | 350 | 420 | |
| Distance ⌀ (mm) | 350 | 450 | 350 |
| Distance ⌀ (mm) | 290 | 380 | 290 |

* espace de stockage utilisable L x P (mm)