



**Armoire acides/bases SL-CLASSIC-UB**  
**Modèle SL.080.110.UB.2T, gris clair**

**Stockage sécurisé de substances dangereuses corrosives (acides/bases) dans les salles de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable** : en panneaux mélaminé entièrement revêtus de résine de mélamine
- **Confort de travail** : blocage des portes dans toutes les positions, accès sûr à tous les récipients – angle d'ouverture des portes 93°, intérieur de l'armoire visible dans son intégralité
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure, indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégré pour le raccordement (diamètre 50 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air



**Dimensions**

Largeur extérieure	1100,00 mm
Profondeur extérieure	570,00 mm
Hauteur extérieure	800,00 mm
Largeur intérieure	489,00 mm
Profondeur intérieure	530,00 mm
Hauteur intérieur	760,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

**Poids / Masse**

Poids armoire vide	73 Kgs
Charge répartie	98,00 kg/m <sup>2</sup>
Charge maximale	100 Kgs

**Ventilation**

Extraction d'air	50 DN
Renouvellement d'air 30 fois	9 m <sup>3</sup> /h
Pression différentielle 30x	10 Pa
Renouvellement d'air 10 fois	3 m <sup>3</sup> /h
Pression différentielle 10x	10 Pa


**Colorie / Finition de surface**

Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	microperl
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	microperl


**Informations générales**

Nombre de portes	2
Profondeur avec portes ouvertes	1094 mm
Numéro des douanes	94032080

Vue de face



Vue latérale



Vue de dessus

