



Armoire de sécurité S-CLASSIC-90
Modèle S90.196.120.MV.WDAS, jaune sécurité (RAL 1004)


Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail

Fonction / construction:


- **Robuste et durable** : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Deux en un** : deux compartiments (division verticale) permettant le stockage de substances dangereuses inflammables et corrosives dans une même armoire
- **Confort de travail** : rappel automatique des portes, maintien des portes en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre: 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

Dimensions	
Largeur extérieure	1196,00 mm
Profondeur extérieure	616,00 mm
Hauteur extérieure	1968,00 mm
Largeur intérieure	450,00 mm
Profondeur intérieure	524,00 mm
Hauteur intérieure	1742,00 mm
<small>Les dimensions s'entendent elles peuvent différer selon la configuration intérieure.</small>	
Poids / Masse	
Poids armoire vide	515 kgs
Charge répartie	576,00 kg/m ²
Charge maximale	600 kgs
Ventilation	
Extraction d'air	75 DM
Renouvellement d'air 10 fois	8 m ³ /h
Pression différentielle 10x	5 Pa
Couleur / Finition de surface	
Codé de couleur du corps	RAL 1004
Couleur du corps	jaune sécurité
Surface du corps	lisse
Codé de couleur de la porte / du tiroir	RAL 1004
Couleur de la porte / du tiroir	jaune sécurité
Surface de la porte / du tiroir	lisse
Informations générales	
Nombre de portes	2
Angle d'ouverture de porte	85,00°
Dimensions de la grille intérieure	32 mm
Profondeur avec portes ouvertes	1174 mm
Noméro des douanes	94033060


Vue de face



Vue latérale



Vue de dessus



Pour plus d'informations, consultez www.asecos.fr