



**Armoire de sécurité Q-PHOENIX-90**  
**Modèle Q90.195.120.FD, corps gris anthracite (RAL 7016),**  
**avec portes pliables en jaune sécurité (RAL 1004)**

**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en**  
**vigueur des produits dangereux, inflammables dans les**  
**zones de travail**

#### Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégée contre la corrosion
- **Portes pliables à faible encombrement** : moins d'espace requis devant l'armoire lorsque les portes sont ouvertes
- **Ergonomique** : maintien des portes en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Transport facile** : socle de transport intégré, plinthe disponible en option
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation pour le raccordement à un système d'extraction ou de ventilation filtrée autonome, hélice sur la grille d'évacuation indiquant une ventilation

#### Dimensions

Largeur extérieure	1195 mm
Profondeur extérieure	615 mm
Hauteur extérieure	1955 mm
Largeur intérieure	1050 mm
Profondeur intérieure	527 mm
Hauteur intérieure	1647 mm

Les dimensions s'entendent elles peuvent différer selon la configuration intérieure.

#### Poids / Masse

Poids armoire vide	428 kgs
Charge répartie	551 kg/m <sup>2</sup>
Charge maximale	600 kgs

#### Ventilation



Extraction d'air	25 DM
Renouvellement d'air 10 fois	5 m/s
Pression différentielle 10x	5 Pa

#### Colorie / Finition de surface

Codé de couleur du corps	RAL 7016
Colorie du corps	gris anthracite
Surface du corps	laxure
Codé de couleur de la porte / du tiroir	RAL 1004
Colorie de la porte / du tiroir	jaune sécurité
Surface de la porte / du tiroir	laxure

#### Informations générales

Nombre de portes	2
Angle d'ouverture de porte	85,50°
Profondeur avec portes ouvertes	942 mm
Dimensions de la grille intérieure	52 mm
Largeur utile	1120 mm
Hauteur d'ouverture	50 mm
Noméro des dossiers	940520880



Vue de dessus

