



Armoire de sécurité XL-CLASSIC-90
Modèle XL90.222.155.WDAS, gris clair (RAL 7035)

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail

Fonction / construction:

- **Confort de travail** : rappel automatique des portes, maintien des portes en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure intégrée
- **Flexibilité interne** : socle de transport (en option) pour un transport interne facile et sans risque
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air
- **Décantation en toute sécurité** : mise à la terre de bout en bout au panneau arrière

Dimensions

Largeur extérieure	1555 mm
Profondeur extérieure	1018 mm
Hauteur extérieure	2224 mm
Largeur intérieure	1386 mm
Profondeur intérieure	864 mm
Hauteur intérieur	1890 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse

Poids armoire vide	1150 Kgs
Charge répartie	685 kg/m ²
Charge maximale	1000 Kgs

Ventilation

Extraction d'air	75 DN
Renouvellement d'air 10 fois	24 m ³ /h
Pression différentielle 10x	15 Pa

Colorie / Finition de surface



Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	lisse

Informations générales


Nombre de portes	2
Profondeur avec portes ouvertes	1756 mm
Numéro des douanes	94032080
Hauteur socle de transport (en option)	100 mm

Vue de face

Vue latérale



Vue de dessus



REMARQUE:

La hauteur extérieure n'inclut pas la socle de transport (en option) !

Avec la socle de transport en option (hauteur = 100 mm), la hauteur extérieure totale est de 2324 mm.

Pour plus d'informations, consultez www.asecos.fr