



armoire ventilée à filtration intégrée SLX-CLASSIC
Modèle SLX.230.060.MH, gris clair (RAL 7035)

Stockage sécurisé d'acides et de bases dans les salles de travail

Fonction / construction:

Corps d'armoire

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy, mécanisme de fermeture complet protégé contre la corrosion monté hors de la zone de stockage
- **Deux en un** : deux compartiments permettant le stockage séparé d'acides et de bases dans une même armoire
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés

Système de ventilation et de filtration

- Idéal pour l'installation dans les espaces de travail - silencieux-seulement env. 39 dB (A)
- Avec filtre multicouche
- Électronique testée par VDE (surveillance pour l'extraction d'air) inclus un câble de raccordement et d'alimentation
- Alarme sonore et visuelle avec contact sec pour alarme extérieure
- Display avec un écran tactile innovant
- Contrôle de la saturation du filtre manuel avec une zone pour le prélèvements d'échantillon

Dimensions

Largeur extérieure	600,00 mm
Profondeur extérieure	615,00 mm
Hauteur extérieure	2300,00 mm
Largeur intérieure	485,00 mm
Profondeur intérieure	565,00 mm
Hauteur intérieure	914,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse

Poids armoire vide	152 Kgs
Charge répartie	363,00 kg/m ²
Charge maximale	300 Kgs

Composant électronique

Fréquence	50 Hz
Tension nominale	230 V
Courant d'alimentation	0,5 A
Puissance du moteur	120 W
Puissance du moteur standby	50 W


Colorie / Finition de surface

Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	lisse



Informations générales

Nombre de portes	1
Profondeur avec portes ouvertes	1119 mm
Numéro des douanes	94032080

Vue de face



Vue latérale



Pour plus d'informations, consultez www.asecos.fr