



Module d'extraction
pour le montage mural, pour la ventilation technique de 4 armoires de sécurité
au maximum
Code article 8678

Système de ventilation technique pour au maximum 4 armoires de sécurité

Les vapeurs et les gaz doivent être captés selon la réglementation, en leur point d'émission

- Adapté à un renouvellement d'air, de 10x/h
- Contrôle du flux avec réglages de pression intégré
- Connecteur de 100/140mm de diamètre
- Validation ATEX: CE II 3/-G Ex c IIC T4
- Habillage extérieur en acier finition époxy

Montage mural

- Avec console murale et jeu de montage




Caractéristiques techniques

HF.EA.8678

Dimensions l x P x H extérieures	mm	600 x 375 x 600
Tension nominale	V	230
Fréquence	Hz	50
Courant d'alimentation	A	0,6
Niveau sonore	db	39,0
Vitesse	tr/min	2780
Poids	Kgs	25

Diagramme



Modèle

Module d'extraction HF.EA.8678 avec contrôle du débit d'air pour 4 armoires de sécurité

Code article

8678