



**Armoire de sécurité ION-CLASSIC-90**  
 Modèle IO90.195.060.K1.WDC, corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte battante en bleu gentiane (RAL 5010)

**Stockage sécurisé passif des batteries lithium-ion**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable** : structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégée contre la corrosion
- **Ergonomique** : portes faciles à ouvrir avec fermeture automatique au moyen d'un ferme-porte amorti à l'huile. Ouverture des portes avec un effort minimal
- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Transport facile** : socle de transport intégré pour le transport interne
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation pour le raccordement à un système d'extraction ou de ventilation filtrée autonome, hélice sur la grille d'évacuation indiquant une ventilation
- **Protection totale** : 90 minutes de protection anti-incendie de l'extérieur vers l'intérieur (type 90 / homologué selon NF EN 14470-1) et plus de 90 minutes de résistance au feu en cas d'incendie de l'intérieur vers l'extérieur

**Dimensions**

<b>Largeur extérieure</b>	599 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	615 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	1953 mm
<b>Largeur intérieure</b>	450 mm
<b>Profondeur intérieure</b>	522 mm
<b>Hauteur intérieure</b>	1647 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

**Poids / Masse**

<b>Poids armoire vide</b>	265 Kgs
<b>Charge répartie</b>	894 kg/m <sup>2</sup>
<b>Charge maximale</b>	600 Kgs

**Colorie / Finition de surface**

<b>Code de couleur du corps</b>	RAL 7016
<b>Couleur du corps</b>	gris anthracite
<b>Surface du corps</b>	texture
<b>Code de couleur de la porte / du tiroir</b>	RAL 5010
<b>Couleur de la porte / du tiroir</b>	bleu gentiane
<b>Surface de la porte / du tiroir</b>	texture


**Informations générales**

<b>Nombre de portes</b>	1
<b>Angle d'ouverture de porte</b>	89,40°
<b>Profondeur avec portes ouvertes</b>	1129 mm
<b>Largeur utile</b>	526 mm
<b>Hauteur d'ouverture</b>	90 mm
<b>Numéro des douanes</b>	94032080

Vue de face

Vue latérale

Vue en coupe



Pour plus d'informations, consultez [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)