

**Armoire de sécurité ION-CLASSIC-90**  
**Modèle IO90.195.120.K2.WDC, corps gris anthracite**  
**(RAL 7016), avec portes battantes en bleu gentiane**  
**(RAL 5010)**

**Stockage sécurisé passif des batteries lithium-ion avec**  
**système d'alerte/extinction d'incendie à 3 niveaux**  
**intégré**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable** : structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégée contre la corrosion
- **Ergonomique** : portes faciles à ouvrir avec fermeture automatique au moyen d'un ferme-porte amorti à l'huile. Ouverture des portes avec un effort minimal
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Transport facile** : socle de transport intégré pour le transport interne
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation pour le raccordement à un système d'extraction ou de ventilation filtrée autonome, hélice sur la grille d'évacuation indiquant une ventilation
- **Protection totale** : 90 minutes de protection anti-incendie de l'extérieur vers l'intérieur (type 90 / homologué selon NF EN 14470-1) et plus de 90minutes de résistance au feu en cas d'incendie de l'intérieur vers l'extérieur
- **Stockage et recharge sûrs** : Système d'alerte/extinction d'incendie à 3 niveaux installé, dont détecteur de fumée, capteur de température, alerte optique et acoustique et unité d'extinction d'incendie ; se déclenche automatiquement en cas d'incendie ; prête à être raccordée pour le branchement au réseau électrique

**Dimensions**

Largeur extérieure	1193 mm
Profondeur extérieure	615 mm
Hauteur extérieure	1953 mm
Largeur intérieure	1050 mm
Profondeur intérieure	522 mm
Hauteur intérieure	1647 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

**Poids / Masse**

Poids armoire vide	424 Kgs
Charge répartie	531 kg/m <sup>2</sup>
Charge maximale	600 Kgs


**Colorie / Finition de surface**

Code de couleur du corps	RAL 7016
Couleur du corps	gris anthracite
Surface du corps	texture
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 5010
Couleur de la porte / du tiroir	bleu gentiane
Surface de la porte / du tiroir	texture


**Informations générales**

Nombre de portes	2
Angle d'ouverture de porte	89,50°
Profondeur avec portes ouvertes	1166 mm
Largeur utile	1120 mm
Hauteur d'ouverture	90 mm
Numéro des douanes	94032080


Vue de face



Vue latérale



Vue en coupe



DOMINIQUE DUTSCHER SAS