


# Armoire d'entreposage BATTERY STORE PRO modèle IO90.195.120.K3.WDC



## Code article:

37276-047-38607

## Configuration

### Modèle

- ✓ Type 90 Armoire de sécurité
- ✓ Armoire haute avec portes à fermeture automatique
- ✓ Avec serrure profilée et indicateur visuel
- ✓ Version K3 - Modèle BATTERY CHARGE PRO: avec système d'alerte/extinction d'incendie avec caisson de ventilation intégrée
- ✓ Pieds réglables intégrés
- ✓ Ligne ION-LINE
- ✓ Groupe modèle ION-CHARGE-90

- ✓ Modèle IO90.195.120.K3.WDC
- ✓ Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- ✓ Conforme CE
- ✓ Dimensions Extérieur : L x P x H (mm) 1193 x 615 x 2224
- ✓ Dimensions Intérieur : L x P x H (mm) 1050 x 522 x 1647

### Couleur

- ✓ corps gris anthracite (RAL 7016)
- ✓ avec portes battantes en bleu gentiane (RAL 5010)

### Équipée avec

- ✓ 5 x étagère perforée comme niveaux de stockage, capacité de charge: 75 Kgs, tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair
- ✓ 1 x blocs multiprises (un total de 5 unités, version française et belge)
- ✓ 1 x bac de rétention au sol, volume: 33 Litres, tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair

### Caractéristiques techniques

---

Dimensions l x P x H extérieures	1193 x 615 x 2224 mm
Dimensions l x P x H intérieures	1050 x 522 x 1647
PIM_NETTOGEWICHT_SIS	494,00 kgs
Charge répartie	531 kg/m <sup>2</sup>
Charge maximale	600 kgs
Socle de transport (largeur utile)	1 120 mm
Socle de transport (hauteur utile)	90 mm
Puissance du moteur	47,5 W
Tension nominale	230 V
Protection par fusible (monophasé)	16 A
Puissance max. (monophasé)	3,68 kW
Protection par fusible (triphase)	3 x 16 A
Puissance max. (triphase)	11,04 kW
Capacité de charge d'étagère (uniformément répartie)	75,00 kgs
Capacité du bac de rétention au sol	33,00 Litres
ecl@ss 10.0	40-06-01-90
ecl@ss 11.0	40-06-01-90
ecl@ss 5.1.4	21-10-04-07
ecl@ss 9.1	40-06-01-90
ecl@ss 8.1	40-06-01-90