



**Armoire de sécurité S-CLASSIC-90**  
**Modèle S90.196.120, jaune sécurité (RAL 1004)**

**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable** : structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

Dimensions	
Largeur extérieure	1196,00 mm
Profondeur extérieure	616,00 mm
Hauteur extérieure	1968,00 mm
Largeur intérieure	1056,00 mm
Profondeur intérieure	524,00 mm
Hauteur intérieure	1742,00 mm

Les dimensions s'entendent elles peuvent différer selon la configuration intérieure.


Poids / Masse	
Poids armoire vide	420 kgs
Charge répartie	535,00 kg/m <sup>2</sup>
Charge maximale	600 kgs

Ventilation	
Extraction d'air	25 DM
Renouvellement d'air 10 fois	10 m <sup>3</sup> /h
Pression différentielle 10x	5 Pa


Couleur / Finition de surface	
Codé de couleur du corps	RAL 1004
Couleur du corps	jaune sécurité
Surface du corps	lisse
Codé de couleur de la porte / du tiroir	RAL 1004
Couleur de la porte / du tiroir	jaune sécurité
Surface de la porte / du tiroir	lisse

Informations générales	
Nombre de portes	2
Angle d'ouverture de porte	85,00°
Dimensions de la grille intérieure	32 mm
Profondeur avec portes ouvertes	1175 mm
Noméro des douanes	94033060


Vue de face



Vue latérale



Vue de dessus



Pour plus d'informations, consultez [www.asecos.fr](http://www.asecos.fr)