


**Armoire de sécurité Q-CLASSIC-90**

**Modèle Q90.195.060.FU.WDAS, corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004)**

**Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable** : structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégé contre la corrosion
- **Ergonomique** : la porte restent à la position lors de l'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Ergonomiques et sûres (modèle .WDAS)** : système de maintien de porte, retrait ou stockage pratique et sans risque des récipients
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Transport facile** : socle de transport intégré, plinthe disponible en option
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation pour le raccordement à un système d'extraction ou de ventilation filtrée autonome, hélice sur la grille d'évacuation indiquant une ventilation
- **Triple certification** : armoires de sécurité certifiées aux Normes EN 14470-1, FM Standard 6050 et UL/ULC Standard 1275

**Dimensions**

Largeur extérieure	599 mm
Profondeur extérieure	615 mm
Hauteur extérieure	1953 mm
Largeur intérieure	450 mm
Profondeur intérieure	522 mm
Hauteur intérieur	1647 mm

**Poids / Masse**

Poids armoire vide	265 Kgs
Charge répartie	894 kg/m <sup>2</sup>
Charge maximale	600 Kgs

**Ventilation**

Extraction d'air	75 DN
Renouvellement d'air 10 fois	4 m <sup>3</sup> /h
Pression différentielle 10x	5 Pa


**Colorie / Finition de surface**

Code de couleur du corps	RAL 7016
Couleur du corps	gris anthracite
Surface du corps	texture
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 1004
Couleur de la porte / du tiroir	jaune sécurité
Surface de la porte / du tiroir	texture


**Informations générales**

Nombre de portes	1
Angle d'ouverture de porte	89,40°
Profondeur avec portes ouvertes	1128 mm
Dimensions de la grille intérieure	32 mm
Largeur utile	526 mm
Hauteur d'ouverture	90 mm
Numéro des douanes	94032080

Vue de face



Vue latérale



Vue de dessus

