



**Armoire acides/bases SL-CLASSIC**  
**Modèle SL.196.120.MV, gris clair (RAL 7035)**

**Stockage sécurisé de substances dangereuses corrosives (acides/bases) dans les salles de travail**

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy, mécanisme de fermeture complet protégé contre la corrosion monté hors de la zone de stockage
- **Deux en un** : deux compartiments permettant le stockage séparé d'acides et de bases dans une même armoire
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Ventilation** : conduits d'air intégrés, exempts de métal pour le raccordement à un système de ventilation

**Dimensions**

Largeur extérieure	1197,00 mm
Profondeur extérieure	603,00 mm
Hauteur extérieure	1965,00 mm
Largeur intérieure	485,00 mm
Profondeur intérieure	570,00 mm
Hauteur intérieure	1869,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

**Poids / Masse**

Poids armoire vide	160 Kgs
Charge répartie	240,00 kg/m <sup>2</sup>
Charge maximale	300 Kgs

**Ventilation**

Extraction d'air	75 DN
Renouvellement d'air 30 fois	16 m <sup>3</sup> /h
Pression différentielle 30x	56 Pa
Renouvellement d'air 10 fois	10 m <sup>3</sup> /h
Pression différentielle 10x	56 Pa


**Colorie / Finition de surface**

Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	lisse


**Informations générales**

Nombre de portes	2
Profondeur avec portes ouvertes	1153 mm
Numéro des douanes	94032080

Vue de face



Vue latérale



Vue de dessus

