


Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : construction en acier revêtu époxy
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure à cylindre (intégrée à la poignée rotative)
- **Ventilation** : orifices de ventilation dans les portes, prêt pour raccordement à un système de ventilation

Dimensions

Largeur extérieure	1200,00 mm
Profondeur extérieure	500,00 mm
Hauteur extérieure	1950,00 mm
Largeur intérieure	1195,00 mm
Profondeur intérieure	460,00 mm
Hauteur intérieur	1845,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse

Poids armoire vide	115 Kgs
Charge répartie	231,00 kg/m ²
Charge maximale	300 Kgs

Ventilation

Extraction d'air	75 DN
Renouvellement d'air 10 fois	10 m ³ /h
Pression différentielle 10x	2 Pa

Colorie / Finition de surface

Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 1004
Couleur de la porte / du tiroir	jaune sécurité

Informations générales

Nombre de portes	2
Numéro des douanes	94032080

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Pour plus d'informations, consultez www.asecos.fr