



Armoire pour bouteilles de gaz G-ULTIMATE-90
Modèle G90.205.060.2F.R, gris clair (RAL 7035)

Stockage certifié des gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail – jusqu'à 2 bouteilles de gaz de 50 litres

Fonction / construction:

- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Installation facile de raccords et tuyaux** : hauteur intérieure élevée (1 890 mm), plusieurs possibilités de passages au-dessus de l'armoire
- **Ventilation** : conduits d'air intégrés prêts pour la connexion (DN 75) à un système d'extraction, ventilation uniforme à l'intérieur de l'armoire
- **Testé et certifié** : suivant les principes rigoureux de GS

Équipements intérieurs disponibles:

- Équipement intérieur standard - complet avec profils de montage, rampe, maintien de bouteille et sangles correspondantes

Dimensions

| | |
|-----------------------|------------|
| Largeur extérieure | 598,00 mm |
| Profondeur extérieure | 615,00 mm |
| Hauteur extérieure | 2050,00 mm |
| Largeur intérieure | 477,00 mm |
| Profondeur intérieure | 425,00 mm |
| Hauteur intérieure | 1858,00 mm |

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Poids armoire vide | 365 Kgs |
| Charge répartie | 999,00 kg/m ² |
| Charge maximale | 600 Kgs |

Ventilation

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Extraction d'air | 75 DN |
| Renouvellement d'air 10 fois | 4 m ³ /h |
| Renouvellement d'air 120 fois | 45 m ³ /h |

Veillez tenir compte des informations complémentaires sur la pénétration des tuyaux et l'air d'échappement dans la norme DIN EN 14470-2.


Colorie / Finition de surface

| | |
|---|------------|
| Code de couleur du corps | RAL 7035 |
| Couleur du corps | gris clair |
| Surface du corps | lisse |
| Code de couleur de la porte / du tiroir | RAL 7035 |
| Couleur de la porte / du tiroir | gris clair |
| Surface de la porte / du tiroir | lisse |


Informations générales

| | |
|---------------------------------|----------|
| Nombre de portes | 1 |
| Angle d'ouverture de porte | 180,00° |
| Profondeur avec portes ouvertes | 1 135 mm |
| bouteilles de gaz de 50 litres | 2 pièce |
| Numéro des douanes | 94032080 |


Vue de face



Vue latérale



Vue de dessus



Le schéma montre la porte à charnières gauche. Les dimensions sont identiques pour un montage sur charnières à droite.