

Caisson de ventilation à filtration intégrée modèle UFA.025.030



Code article:

39306

Configuration

- ✓ Caisson de ventilation à filtration intégrée UFA.025.030
- ✓ toutes les tailles d'armoires
- ✓ pour le montage sur l'armoire ou adapté au montage mural ou à l'intégration dans un logement d'unité
- ✓ tôle d'acier revêtement époxy
- ✓ avec contrôle du débit d'air contact sec pour alarme extérieure
- ✓ avec contrôle du filtre
- ✓ type de filtre : charbon actif
- ✓ Conforme CE
- ✓ antidéflagrant, marquage ATEX : CE EX II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- ✓ installation dans la zone d'explosion : en dehors de la zone EX
- ✓ extraction de la zone d'explosion : Zone EX 2

Caractéristiques techniques

Largeur extérieure

308 mm

Profondeur extérieure	555 mm
Hauteur extérieure	256 mm
Poids	17 kgs
Extraction d'air	75 NW
Contrôle du débit d'air	oui (1)
Fréquence	50/60 Hz
Tension nominale	85-265 V
Niveau sonore	23 db
Courant d'alimentation	0,13 A
Débit volumique maximal	25 m ³ /h
Débit volumique minimal	25 m ³ /h
Contact d'alarme sec	oui (1)
Contact d'alarme sec : courant de commutation max.	10 A
Contact d'alarme sec : tension nominale max. AC	230 V
Contact d'alarme sec : tension nominale max. DC	30 V
Débit volumique	25 m ³ /h

Téléchargements

[Mode d'emploi pour caissons de ventilation à filtre intégré](#)

Adresse

asecos SARL

Sécurité et protection de
l'environnement Filiale
française
1 Rue Pierre Simon de Laplace
F-57070 Metz

Phone: +33 3 87 78 62 80

Fax.: +33 3 87 78 43 19

configurator@asecos.com

La société

[contact](#)

[catalogues et brochures](#)

[newsletter](#)

[plan d'accès](#)

[mentions légales](#)

[protection de la vie privée](#)

[conditions générales de ventes](#)

Veillez respecter les lois, règles nationales applicables lors de la configuration d'une armoire de sécurité concernant le stockage des matières dangereuses. En cas de doute, les experts asecos restent à votre disposition.