


Armoire de sécurité S-CLASSIC-90 modèle S90.196.120



Code article:

30115-001-30141

Configuration

Modèle

- ✓ Type 90 Armoire de sécurité
- ✓ Armoire haute avec portes battantes
- ✓ Avec serrure profilée
- ✓ Pieds réglables intégrés
- ✓ Ligne S-LINE
- ✓ Groupe modèle S-CLASSIC-90
- ✓ Modèle S90.196.120
- ✓ Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- ✓ NF EN 16121/16122
- ✓ certifiée GS
- ✓ Conforme CE

- ✔ Dimensions Extérieur : L x P x H (mm) 1196 x 616 x 1968
- ✔ Dimensions Intérieur : L x P x H (mm) 1050 x 524 x 1742

Couleur

- ✔ corps gris clair (RAL 7035)
- ✔ avec portes battantes en gris clair (RAL 7035)

Équipée avec

- ✔ 3 x étagère de rétention, capacité de charge: 150 Kgs, volume: 33 Litres, acier inoxydable
- ✔ 1 x bac de rétention au sol, volume: 56 Litres, acier inoxydable

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	1196 x 616 x 1968 mm
Dimensions l x P x H intérieures	1050 x 524 x 1742 mm
Poids	451 kgs
Renouvellement de l'air 10 fois	10 m ³ /h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	5 Pa
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	5 Pa
Charge répartie	528 kg/m ²
Charge maximale	600 kgs
Largeur utile en option	2 x 440 mm
Hauteur d'ouverture en option	100 mm
Capacité de charge d'étagère (uniformément répartie)	150,00 kgs
Capacité du bac de rétention au sol	55,50 Litres
ecl@ss 5.1.4	21-10-04-07
ecl@ss 9.1	40-06-90-90
ecl@ss 10.0	40-06-90-90
ecl@ss 11.0	40-06-01-09
