


Armoire de sécurité S-CLASSIC-90 modèle S90.129.060.WDAS



Code article:

30239-001-33735

Configuration

Modèle

- ✓ Type 90 Armoire de sécurité
- ✓ Armoire mi-hauteur disposant de portes battantes et d'un système de retenue de porte (avec charnières de porte à gauche)
- ✓ Avec serrure profilée
- ✓ Pieds réglables intégrés
- ✓ Ligne S-LINE
- ✓ Groupe modèle S-CLASSIC-90
- ✓ Modèle S90.129.060.WDAS
- ✓ Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- ✓ NF EN 16121/16122

- ✓ certifiée GS
- ✓ Conforme CE
- ✓ Dimensions Extérieur : L x P x H (mm) 596 x 616 x 1298
- ✓ Dimensions Intérieur : L x P x H (mm) 450 x 524 x 1072

Couleur

- ✓ corps gris clair (RAL 7035)
- ✓ avec porte battante en gris clair (RAL 7035)

Équipée avec

- ✓ 2 x étagère, capacité de charge: 75 Kgs, tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair
- ✓ 1 x caillebotis, capacité de charge: 75 Kgs, tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair
- ✓ 1 x bac de rétention au sol, volume: 22 Litres, tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	596 x 616 x 1298 mm
Dimensions l x P x H intérieures	450 x 524 x 1072 mm
Poids	202,5 kgs
Renouvellement de l'air 10 fois	3 m ³ /h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	5 Pa
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	5 Pa
Charge répartie	799 kg/m ²
Charge maximale	600 kgs
Largeur utile en option	2 x 224 mm
Hauteur d'ouverture en option	95 mm
Capacité de charge d'étagère (uniformément répartie)	75,00 kgs
Capacité de charge de caillebotis	75,00 kgs
Capacité du bac de rétention au sol	22,00 Litres
ecl@ss 5.1.4	21-10-04-07
ecl@ss 9.1	40-06-90-90
ecl@ss 10.0	40-06-90-90
ecl@ss 11.0	40-06-01-09
